

HUBBELL
Wiring Device-Kellems

**Interrupteurs et commandes
d'éclairage, Interrupteur décoratif,
qualité spécifiée, trois voies, 15A
120/277V AC, câblage arrière et
latéral, blanc**

Par Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue [DS315W](#)

Interrupteurs et commandes d'éclairage, Interrupteur décoratif,
qualité spécifiée, trois voies, 15A 120/277V AC, câblage arrière et
latéral, blanc.



Caractéristiques

- Vis de montage captive nettoyant le filetage
- Acier, pont zingué résistant à la corrosion
- Agrafe automatique de mise à la terre

Performance

- Électrique - Tension diélectrique - Résiste à 1500 V CA minimum pendant 1 minute
- Électrique - Courant continu max. Courant continu - 15A
- Électricité - Tension de service max. Tension de travail - 277V AC
- Électricité - Surcharge - Minimum 4,8 fois le courant nominal pour 100 cycles
- Électrique - Élévation de température - 30°C maximum au courant nominal
- Environnement - Inflammabilité - UL 94V-2
- Environnement - Température de fonctionnement - Max. continue : 75°C, Min. continue : -40°C sans impact
- Mécanique - Logement des bornes - Fil de cuivre solide et toronné #14 AWG min. - #10 AWG max. uniquement

Général

Action	SPDT
Numéro de catalogue	DS315W
Couleur	<ul style="list-style-type: none">• Blanc• Blanc
Indicateur RoHS de l'UE	Oui
Type d'article	Interrupteur décoratif à trois voies Style Line
Matériau	Thermoplastique
Nombre de pôles	Unipolaire
Température de fonctionnement	Maximum continu 75°C et minimum -40°C sans impact
Série	Usage général
Style	Trois voies
Type	
CUP	783585108346

Dimensions

Dimensions	3,91 in x 1,41 in x 1,01 in
Hauteur	1.01 in
Longueur	3,91 pouces
Poids	0,2 lb
Largeur	1.41 in

Caractéristiques électriques

Intensité nominale	15 A
Connectivité	Câblage arrière et latéral
Courant / Intensité nominale	15 A
Valeur nominale actuelle	15 A
Rigidité diélectrique	Résiste à une tension minimale de 1500V AC pendant 1 minute
Augmentation de la température - Max.	30°C maximum au courant nominal
Tension Rating	120-277 VAC

Chef d'orchestre

Wire Size	#14 AWG à #10 AWG
-----------	-------------------

Certifications et conformité

Norme(s) industrielle(s)	Répertoire UL
--------------------------	---------------

Logistique

Quantité de cartons	10
Quantité de palettes	4500

Documentation

[Catalogues - WDK Catalog Full 2024](#)
[Dessins de vente - WDK_DS315_DRAWING_PDF](#)
[Garantie - Industrial & Commercial Products](#)
[Manuels d'installation - WIRING_PD2444_INSTALLINST](#)
[Page du catalogue - WDK D-15 Catalog Page](#)
[Spécifications - Wiring DS315W Specification Sheet](#)
[Spécifications - DS315W](#)



Une marque Hubbell

©2024 Hubbell Incorporated. Tous droits réservés
WDK_CA-DS315W-SPEC-FR | REV 7/2024