

Decorator Series Specification
Grade, Rocker Switches, General
Purpose AC, Illuminated Three Way,
20A 120/277V AC, Back and Side
Wired

Par Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue [DS320ILBK](#)

Interrupteurs et commandes d'éclairage, série Décorateur, qualité spécifiée, interrupteurs à bascule, usage général AC, trois voies éclairées, 20A 120/277V AC, câblés à l'arrière et sur le côté, noir.

Caractéristiques

- Vis de montage captive nettoyant le filetage
- Acier, pont zingué résistant à la corrosion
- Agrafe automatique de mise à la terre

Performance

- Électrique - Tension diélectrique - Résiste à 1500 V CA minimum pendant 1 minute
- Électrique - Courant continu max. Courant continu - 20A
- Électricité - Tension de service max. Tension de travail - 277V AC
- Électricité - Surcharge - Minimum 4,8 fois le courant nominal pour 100 cycles
- Électrique - Élévation de température - 30°C maximum au courant nominal
- Environnement - Inflammabilité - UL 94V-2
- Environnement - Température de fonctionnement - Max. continue : 75°C, Min. continue : -40°C sans impact
- Mécanique - Logement des bornes - Fil de cuivre solide et toronné #14 AWG min. - #10 AWG max. uniquement



Général

Action	SPDT
Numéro de catalogue	DS320ILBK
Couleur	
Indicateur RoHS de l'UE	Contacter le fabricant
Indicateur	Lumière allumée avec charge éteinte
Type d'indicateur(s)	Blue LED
Type d'article	Interrupteur décoratif lumineux
	Style Line à trois voies
Matériau	Thermoplastique
Nombre de pôles	Unipolaire
Température de fonctionnement	Maximum continu 75°C et minimum -40°C sans impact
Série	Illuminé
Style	Trois voies
Type	Bascule/Décorateur
CUP	783585189208

Dimensions

Dimensions	4.28 in x 1.43 in x 1.54 in
Hauteur	1.54 in
Longueur	4.28 in
Poids	0,2 lb
Largeur	1.43 in

Caractéristiques électriques

Intensité nominale	20 A
Connectivité	Câblage arrière et latéral
Courant / Intensité nominale	20 A
Valeur nominale actuelle	20 A
Rigidité diélectrique	Résiste à une tension minimale de 1500V AC pendant 1 minute
Augmentation de la température - Max.	30°C maximum au courant nominal
Tension Rating	120-277 VAC

Chef d'orchestre

Wire Size #14 AWG à #10 AWG

Certifications et conformité

Norme(s) industrielle(s) Répertoire UL

Logistique

Quantité de cartons 10

Documentation

- [Catalogues - WDK Catalog Full 2024](#)
- [Dessins de vente - WDK_DS320I_DRAWING_PDF](#)
- [Garantie - Industrial & Commercial Products](#)
- [Manuels d'installation - WIRING_PD2444_INSTALLINST](#)
- [Page du catalogue - WDK D-16 Catalog Page](#)
- [Spécifications - DS320ILBK](#)
- [Spécifications - Wiring DS320ILBK Specification Sheet](#)



Une marque Hubbell