

**HUBBELL**  
Wiring Device-Kellems

**Interrupteurs et commandes  
d'éclairage, série Decorator,  
interrupteur à bascule, usage  
général AC, trois voies, 20A  
120/277V AC, câblage arrière et  
latéral, rouge**

Par Hubbell Wiring Device-Kellems  
No de catalogue [DS320R](#)

Interrupteurs et commandes d'éclairage, série Decorator,  
interrupteur à bascule, usage général AC, trois voies, 20A  
120/277V AC, câblage arrière et latéral, rouge.



## Caractéristiques

- Vis de montage captive nettoyant le filetage
- Acier, pont zingué résistant à la corrosion
- Agrafe automatique de mise à la terre

## Performance

- Électrique - Tension diélectrique - Résiste à 1500 V CA minimum pendant 1 minute
- Électrique - Courant continu max. Courant continu - 20A
- Électricité - Tension de service max. Tension de travail - 277V AC
- Électricité - Surcharge - Minimum 4,8 fois le courant nominal pour 100 cycles
- Électrique - Élévation de température - 30°C maximum au courant nominal
- Environnement - Inflammabilité - UL 94V-2
- Environnement - Température de fonctionnement - Max. continue : 75°C, Min. continue : -40°C sans impact
- Mécanique - Logement des bornes - Fil de cuivre solide et toronné #14 AWG min. - #10 AWG max. uniquement

## Général

Action	SPDT
Numéro de catalogue	DS320R
Couleur	
Indicateur RoHS de l'UE	Non
Type d'article	Interrupteur décoratif à trois voies Style Line
Matériau	Thermoplastique
Nombre de pôles	Unipolaire
Température de fonctionnement	Maximum continu 75°C et minimum -40°C sans impact
Série	Usage général
Style	Trois voies
Type	Bascule/Décorateur
CUP	783585187907

## Dimensions

Dimensions	3,91 in x 1,41 in x 1,01 in
Hauteur	1.01 in
Longueur	3,91 pouces
Poids	0,2 lb
Largeur	1.41 in

## Caractéristiques électriques

Intensité nominale	20 A
Connectivité	Câblage arrière et latéral
Courant / Intensité nominale	20 A
Valeur nominale actuelle	20 A
Rigidité diélectrique	Résiste à une tension minimale de 1500V AC pendant 1 minute
Augmentation de la température - Max.	30°C maximum au courant nominal
Tension Rating	120-277 VAC

## Chef d'orchestre

Wire Size	#14 AWG à #10 AWG
-----------	-------------------

## Certifications et conformité

Norme(s) industrielle(s)	Répertorié UL
--------------------------	---------------

## Logistique

Quantité de cartons	10
Quantité de palettes	4500

## Documentation

[Catalogues - WDK Catalog Full 2024](#)  
[Dessins de vente - WDK\\_DS320\\_DRAWING\\_PDF](#)  
[Garantie - Industrial & Commercial Products](#)  
[Manuels d'installation - WIRING\\_PD2444\\_INSTALLINST](#)  
[Page du catalogue - WDK D-15 Catalog Page](#)  
[Spécifications - Wiring DS320R Specification Sheet](#)  
[Spécifications - DS320R](#)



Une marque Hubbell

©2024 Hubbell Incorporated. Tous droits réservés  
WDK\_CA-DS320R-SPEC-FR | REV 7/2024