

## Alimentation de meubles encastrés basse tension à grande capacité, couvercle/bride, 1-1/4"/2" KO, finition grise

Par Hubbell Wiring Device-Kellems  
No de catalogue [FF2GY](#)

Systèmes de distribution au sol, traversées coupe-feu, série d'alimentation de meubles encastrés à basse tension et à grande capacité, couvercle/bride, 1-1/4"/2" KO, gris.



### Caractéristiques

- For use with PT2FIT
- Single Service Furniture Feed Fitting
- Aluminum Cover Flange
- Ivory Finish
- 1-1/4"/2" Combination Knockout
- A utiliser avec PT2FIT
- Raccord d'alimentation de meuble à service unique
- Couver en cours d'usage en aluminium
- Finition ivoire
- Débouchure combinée 1-1/4"/2"

### Performance

- Électricité - Classement au feu - Pour utilisation dans les planchers renforcés non protégés de 1, 1 1/2 ou 2 heures.
- Électricité - Installation UL - Minimum de 2 pieds centrés et pas plus d'une unité par 65 pieds carrés de surface de plancher.

### Général

Numéro de catalogue	FF2GY
Couleur	
La construction	Fabriqué
Type de couverture	Furniture Feed
Indicateur RoHS de l'UE	Non
Type de finition	Gris
Type d'article	Composant de traversée de 3" résistant au feu
Matériau	Aluminium
Matériau - Matériel de montage	Matériel de montage inclus
Nombre de prises	1-1/4", 2" Combo. K.O. Service unique
Style	Brides de couverture
Type	
CUP	783585395241

### Chef d'orchestre

Entrée par câble Les coups d'assommoir

### Certifications et conformité

Norme(s) industrielle(s) 

- Homologué cULus
- Conforme aux normes ADA
- Référencé UL 514A

### Logistique

Quantité de cartons 10

### Documentation

[Catalogues - WDK Catalog Full 2024](#)  
[Garantie - Industrial & Commercial Products](#)  
[Page du catalogue - WDK P-33 Catalog Page](#)  
[Spécifications - FF2GY](#)  
[Spécifications - FF2GY](#)



Une marque Hubbell