

Kellems Wire Management, Connecteurs de cordon, droit femelle .88-1.0", 1", aluminium

Par Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue [FHC1043](#)

Kellems Wire Management, connecteurs de cordon, droit femelle .88-1.0", 1", aluminium.



Caractéristiques

- Connecteur femelle droit en aluminium usiné

Performance

- Environnement - Emplacements dangereux - Utilisé dans des emplacements dangereux de Classe I Div. 2, Classe II Div. 1 & 2, Classe III Div. 1 & 2 conformément au NEC
- Environnement - Températures de fonctionnement - -30°F à +225°F (-34°C à +107°C)

Général

Numéro de catalogue	FHC1043
Code couleur	Gris
Indicateur RoHS de l'UE	Oui
Conditions environnementales	Convient aux emplacements humides lorsqu'il est utilisé avec une rondelle en nylon répertoriée entre le boîtier et le raccord.
Type d'article	Connecteurs de cordon
Matériau	Aluminium
Matériau - Matériel de montage	Contre-écrou ou ouverture taraudée
Série	Service standard
Température nominale	Minimum -30 Deg F à 225 Deg F (-34 Deg C à 107 Deg C)
Type	Droite Femelle
CUP	783585203430

Dimensions

Taille de l'affichage	1" NPT
Taille du moyeu	1"

Chef d'orchestre

Gamme de conducteurs	0,88-1 in (22,2-25,4 mm)
Nombre de conducteurs	Célibataire

Certifications et conformité

Norme(s) industrielle(s)	Répertoire UL
Nema Rating	NEMA Type 4, 4X, 12 et 13

Logistique

Quantité de cartons	10
---------------------	----

Documentation

[Catalogues - WDK Catalog Full 2024](#)
[Garantie - Industrial & Commercial Products](#)
[Littérature - FOOD & BEVERAGE SOLUTIONS](#)
[Littérature - FOOD & BEVERAGE SOLUTIONS](#)
[Littérature - Wire Management Solutions Brochure](#)
[Littérature - Pulp & Paper Solutions](#)
[Littérature - PULP & PAPER SOLUTIONS](#)
[Page du catalogue - WDK W-72 Catalog Page](#)
[Page du catalogue - WDK W-73 Catalog Page](#)
[Spécifications - Wiring FHC1043 Specification Sheet](#)
[Spécifications - FHC1043](#)
[Vidéo - Kellems Wire Management Solutions](#)