

Piédestal, 4 vitesses, gris

Par Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue [FR480GYA](#)

Socle coupe-feu, 4 gang.



Caractéristiques

- Classement au feu de 1 à 4 heures (1 à 3 heures pour les planchers en acier et les revêtements en béton, conception de la série D900)
- Pour les planchers de 2 1/4 po à 7 po d'épaisseur
- Approuvé pour utilisation dans la ville de Chicago

Performance

Électricité - Construction du socle de service - Cadre en acier galvanisé de gros calibre avec boîtier et plaques frontales en aluminium

Général

Numéro de catalogue	FR480GYA
Couleur	
Indicateur RoHS de l'UE	Non
Type de finition	Gris
Type d'article	Raccords de branchement au-dessus du sol 4 gang
Les Knockouts	Aucun
Matériau	Aluminium
Matériau - Matériel de montage	Sur PT27A ou PT7XC, montage à travers le sol
Matériel de montage	Inclus
Style	Piédestaux
CUP	783585396187

Dimensions

Taille de l'affichage Produit de taille standard

Certifications et conformité

Norme(s) industrielle(s) Répertoire UL

Logistique

Quantité de cartons 1

Documentation

- [Catalogues - WDK Catalog Full 2024](#)
- [Dessins de vente - WDK_FR480GYA_DRAWING_PDF](#)
- [Garantie - Industrial & Commercial Products](#)
- [Littérature - Delivery Systems Product Guide](#)
- [Manuels d'installation - WIRING_PD1901_INSTALLINST](#)
- [Page du catalogue - WDK P-34 Catalog Page](#)
- [Spécifications - FR480GYA](#)
- [Spécifications - FR480GYA](#)