

Série d'alimentation de meubles affleurants, 3 services, bride de couverture, finition grise

Par Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue [FRF3I](#)

Systèmes de distribution au sol, traversées coupe-feu, série d'alimentation de meubles affleurants, 3 services, bride de couverture, gris.



Performance

- Électricité - Classement au feu - Pour utilisation dans les planchers renforcés non protégés de 1, 1 1/2 ou 2 heures.
- Électricité - Installation UL - Minimum de 2 pieds de centre à centre et pas plus d'une unité par 65 pieds carrés de surface de plancher.
- Mécanique - Capacité de câblage - Six fils de type THHN de calibre 12 AWG et deux fils de type THHN de calibre 10 AWG

Général

Numéro de catalogue	FRF3I
Couleur	
La construction	Fabriqué
Type de couverture	Furniture Feed
Indicateur RoHS de l'UE	Non
Type de finition	Ivoire
Type d'article	Composant de traversée de 3" résistant au feu
Matériau	Aluminium
Matériau - Matériel de montage	Matériel de montage inclus
Nombre de prises	(1) 3/4" et (2) 1/2" moyeu fileté
Style	Brides de couverture
Type	
CUP	783585395692

Dimensions

Taille de l'affichage Produit de taille standard

Chef d'orchestre

Entrée par câble Moyeux filetés

Certifications et conformité

Norme(s) industrielle(s) • Homologué cULus
• Conforme aux normes ADA
• Référencé UL 514A

Logistique

Quantité de cartons 10

Documentation

[Catalogues - WDK Catalog Full 2024](#)
[Garantie - Industrial & Commercial Products](#)
[Manuels d'installation - WIRING_PD1909_INSTALLINST](#)
[Page du catalogue - WDK P-33 Catalog Page](#)
[Spécifications - FRF3I](#)
[Spécifications - FRF3I](#)