

Kellems Wire Management, système étanche, conduit non métallique PolyTuff® I, gris, 3/8", 100 pieds

Par Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue [G1038](#)



Kellems Wire Management, système étanche, conduit non métallique PolyTuff® I, gris, 3/8", 100 pieds.

Caractéristiques

- Pas d'arêtes métalliques saillantes
- Âme en PVC rigide collée à une gaine en PVC flexible
- La construction non métallique élimine les problèmes de fatigue et de séparation du métal.

Performance

- Électrique - Tension nominale - 600 V maximum
- Environnement - Température de fonctionnement - En milieu sec 0°F à +140°F (-18°C à +60°C)
- Environnement - Température de fonctionnement - Huile Env. 0°F à +158°F (-18°C à +70°C)
- Environnement - Température de fonctionnement - Env. humide 0°F à +140°F (-18°C à +60°C)

Général

Numéro de catalogue	G1038
Couleur	<ul style="list-style-type: none">• Gray• Gris
Indicateur RoHS de l'UE	Oui
Type de finition	Lisse
Type d'article	Produit standard
Capacité de charge	Extra flexible
Matériau	PVC rigide et flexible co-extrudé
Type	
CUP	783585497983

Dimensions

Longueur	100 pieds
Taille du commerce	3/8
Largeur	0,7 pouce

Caractéristiques électriques

Tension Rating	600 V
----------------	-------

Certifications et conformité

Norme(s) industrielle(s)	<ul style="list-style-type: none">• Conforme aux exigences du NEC• Répertoire UL 1660. Approuvé pour l'extérieur et l'enfouissement direct
--------------------------	---

Normes - Conformité à la directive RoHS	CM
---	----

Logistique

Quantité de cartons	100
Quantité de palettes	2000

Documentation

- [Catalogues - WDK Catalog Full 2024](#)
- [Garantie - Industrial & Commercial Products](#)
- [Littérature - Industrial Solutions](#)
- [Littérature - Wire Management Solutions Brochure](#)
- [Littérature - Wiring Device Solutions for Strategic Manufacturing Facilities](#)
- [Littérature - Safety Product Guide](#)
- [Littérature - Safety Product Guide](#)
- [Page du catalogue - WDK W-88 Catalog Page](#)
- [Page du catalogue - WDK W-89 Catalog Page](#)
- [Spécifications - G1038](#)
- [Spécifications - Wiring G1038 Specification Sheet](#)
- [Spécifications - G1038](#)
- [Vidéo - Kellems Wire Management Solutions](#)

