



Kellems Wire Management, système étanche, conduit non métallique PolyTuff® I, gris, 3/4", 100 pieds

Par Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue [G1075](#)



Conduit étanche 3/4 po Kellems® PolyTuff® I non métallique, Gris, 100 pieds.

Caractéristiques

- Aucun bords métalliques dentelés
- Intérieur en PVC rigide revêtu de PVC flexible
- Construction non métallique évite la fatigue du métal et les problèmes de séparation

Générale

Application	UL1660
Capacité de charge	Extra Flexible
Matériau	PVC rigide et flexible co-extrudé
Type	PolyTuff® I Conduit étanche
Type d'article	Produit standard

Documentation

[Literature - Wire Management Solutions Brochure](#)
[Literature - Safety Product Guide](#)
[Literature - Wiring Device Solutions for Strategic Manufacturing Facilities](#)
[Literature - Industrial Solutions](#)
[Warranty - Industrial & Commercial Products](#)
[Video - Kellems Wire Management Solutions](#)

Produits reliés

[H0754 - Kellems Wire Management, système étanche, connecteur mâle étanche à 45 degrés, 3/4", acier, non isolé](#)
[H075 - Kellems Wire Management, système étanche, connecteur mâle droit étanche, 3/4", acier, non isolé](#)
[P075NBKA - Kellems Wire Management, Liquidtight System, PolyTuff® Connecteur mâle droit étanche, 3/4", non métallique, noir](#)
[P0759NBK - Kellems Wire Management, Liquidtight System, PolyTuff® 90 Degree Male Liquid-Tight Connector, 3/4", Non-Metallic, Black](#)
[PS0759NGY - Kellems Wire Management, Liquidtight System, SwivelLok® Multi-Position Male Liquid Tight Connector, 3/4", non métallique, gris](#)



Un fier membre de la famille Hubbell.

©2023 Hubbell Incorporated. Tous droits réservés.
WDK_CA-G1075-SPEC-FR | REV 10/2023