



Gestion des fils Kellems, système étanche, conduit non métallique PolyTuff® I, gris, 1-1/4", 100 pieds

Par Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue [G1125](#)



Système étanche Kellems®, Conduit non métallique PolyTuff® I, 1-1/4", 100 pieds.

Caractéristiques

- Pas de bords métalliques déchetés
- âme en PVC rigide liée à une gaine en PVC flexible
- la construction non métallique met fin à la fatigue du métal et aux problèmes de séparation.

Générale

Application	UL1660
Capacité de charge	Extra Flexible
Couleur	Gris
Matériau	PVC rigide et flexible co-extrudé
Type	PolyTuff® I Conduit étanche
Type d'article	Produit standard

Documentation

[Literature - Wire Management Solutions Brochure](#)
[Literature - Safety Product Guide](#)
[Literature - Wiring Device Solutions for Strategic Manufacturing Facilities](#)
[Warranty - Industrial & Commercial Products](#)
[Video - Kellems Wire Management Solutions](#)

Produits reliés

P125NBK - Kellems Wire Management, Liquidtight System, PolyTuff® Connecteur mâle droit étanche, 1 1/4", non métallique, noir

H1251 - Kellems Wire Management, système étanche, connecteur mâle droit étanche, 1 1/4", acier, isolé

H12541 - Kellems Wire Management, système étanche, connecteur mâle 45 étanche, 1 1/4", acier, isolé

P1259NBK - Kellems Wire Management, Liquidtight System, PolyTuff® 90 Degree Male Liquid Tight Connector, 1 1/4", Non-Metallic, Black

H1259 - Kellems Wire Management, Liquidtight System, connecteur mâle étanche à 90 degrés, 1 1/4", acier, non isolé



Un fier membre de la famille Hubbell.

©2023 Hubbell Incorporated. Tous droits réservés.
WDK_CA-G1125-SPEC-FR | REV 10/2023