

GFP2301

Par Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue [GFP2301](#)

Power Protection Products, GFCI High Amperage Portables,
Industrial/Commercial, Manual Set, 30A 240V AC, 2' Cord
Length, 4-6 mA Trip Level, Black.



Performance

- Électrique - Tenue diélectrique - 1500 VRMS entre les contacts, 4000 VRMS entre les conducteurs et le boîtier
- Électrique - Plage de tension de fonctionnement - 85 % à 110
- Électricité - Tension nominale - 120 V CA, 240 V CA, 120/240 V CA, 3Ø 250 V CA, 3Ø 120/208 V CA
- Électrique - Résistance aux surtensions - impulsion de 6000 V, temps de montée de 0,5 ms, fréquence de sonnerie de 100 kHz
- Environnement - Construction - Conception de qualité industrielle
- Environnement - Boîtier - UL Type 4X
- Environnement - Courant de fuite - À 93 % d'humidité, le courant de fuite est nul.
- Environnement - Température de fonctionnement - 35°C à 66°C, -30°F à 150°F.
- Environnemental - Type - Conforme à la norme UL943 Classe A GFCI

Général

Numéro de catalogue	GFP2301
Couleur	<ul style="list-style-type: none">• Noir• Noir
La construction	Fabriqué
Indicateur RoHS de l'UE	Non
Type d'article	Qualité industrielle
Matériau - Isolation	Elastomère
Matière - Veste	PVC
Série	Très résistant
Style	Set manuel
Température nominale	De -35 degrés C à 66 degrés C (de -30 degrés F à 150 degrés F)
Type	Portable, lame droite
CUP	783585005614

Dimensions

Diamètre extérieur	0.335
Poids	2.15 lb

Caractéristiques électriques

Intensité nominale	30 A
Connectivité	Plug-in
Courant / Intensité nominale	30 A
Valeur nominale actuelle	30 A
Tension Rating	240 VAC
Tension nominale Description	240 VAC

Chef d'orchestre

Taille du conducteur	#10 AWG
Type de conducteur	Cuivre
Nombre de conducteurs	3
Brins	Multi

Certifications et conformité

Norme(s) industrielle(s)	Répertoire UL
--------------------------	---------------

Logistique

Quantité de cartons	5
---------------------	---

Documentation

- [Catalogues - WDK Catalog Full 2024](#)
- [Dessins de vente - WDK_GFP23_DRAWINGS_PDF](#)
- [Garantie - Industrial & Commercial Products](#)
- [Littérature - Pulp & Paper Solutions](#)
- [Littérature - PULP & PAPER SOLUTIONS](#)
- [Manuels d'installation - WIRING_PD1827_INSTALLINST](#)
- [Spécifications - GFP2301](#)
- [Spécifications - GFP2301](#)
- [Spécifications - GFP2301](#)



Une marque Hubbell