

GFP2CA

Par Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue [GFP2CA](#)

Power Protection Products, cordons DDFT, commercial, réglage automatique, 15A 120V AC, 5-15R, longueur de cordon 2', niveau de déclenchement 4-6 mA, jaune.



Caractéristiques

- High impact UV stabilized housing for long life
- All-glass circuit board provides moisture immunity
- Watertight GFCI housing for use in harsh environments
- Boîtier stabilisé UV à impact élevé pour une longue durée de vie
- circuit imprimé entièrement en verre offrant une immunité à l'humidité
- boîtier étanche DDFT pour une utilisation dans des environnements difficiles

Général

Numéro de catalogue	GFP2CA
Couleur	
Construction	Fabriqué
Indicateur RoHS de l'UE	Oui
Type d'article	Lame droite
Matériau - Isolation	Elastomère
Matière - Veste	PVC
Série	Usage intensif
Style	Set automatique
Température nominale	De -35 degrés C à 66 degrés C (de -30 degrés F à 150 degrés F)
Type	Cordon de ligne
CUP	783585690780

Dimensions

Diamètre extérieur	0.245
Poids	0.75 lb

Caractéristiques électriques

Intensité nominale	15 A
Connectivité	Plug-in
Courant / Intensité nominale	15 A
Valeur nominale actuelle	15 A
Tension Rating	120 VAC
Tension nominale Description	120 VAC

Chef d'orchestre

Taille du conducteur	#14 AWG
Type de conducteur	Cuivre
Nombre de conducteurs	3
Brins	Multi

Certifications et conformité

Norme(s) industrielle(s)	Répertoire UL
--------------------------	---------------

Documentation

- [Catalogues - WDK Catalog Full 2024](#)
- [Dessins de vente - WDK_GFP2CA_DRAWING_PDF](#)
- [Garantie - Industrial & Commercial Products](#)
- [Littérature - Food Processing Guide](#)
- [Littérature - Safety Product Guide](#)
- [Manuels d'installation - WIRING_PD1911_INSTALLINST](#)
- [Page du catalogue - WDK K-16 Catalog Page](#)
- [Spécifications - GFP2CA](#)
- [Spécifications - Wiring GFP2CA Specification Sheet](#)