

Cordon de ligne portable GFCI 30A

Par Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue [GFPST2302](#)

Disjoncteur de fuite à la terre portable Extra Heavy Duty Industrial Circuit Guard®, 30A, 240V AC, 25' de longueur de cordon, 10/3 SJGOOW, Type 4X, niveau de déclenchement 4-6mA, réglage manuel, noir.



Caractéristiques

- Boîtier stabilisé aux UV pour une longue durée de vie
- TYPE 4x et 6P pour emplacements humides pour applications intérieures/extérieures
- Voyant rouge clignotant et alarme sonore en option
- Protection contre l'ouverture du neutre Déclenchement en cas de perte du neutre
- Fonctionnalité d'autotest conforme à la norme UL 943

Général

Numéro de catalogue	GFPST2302
Couleur	
Conditions environnementales	Intérieur, extérieur, Wahsdown
Matériau	Non-métallique
Nombre de pôles	2
Série	Très résistant
Style	Set manuel
Température nominale	De -35°C à 66°C (de -31°F à 150°F)
Type	Portable
CUP	783585703046

Caractéristiques électriques

Intensité nominale	30 A
Phase	1 PH
Tension Rating	240 VAC

Chef d'orchestre

Nombre de fils	3
----------------	---

Certifications et conformité

Norme(s) industrielle(s)	UL 943
--------------------------	--------

Documentation

[Catalogues - WDK Catalog Full 2024](#)
[Dessins de vente - M14317](#)
[Garantie - Industrial & Commercial Products](#)
[Manuels d'installation - PD3026](#)
[Page du catalogue - WDK K-19 Catalog Page](#)
[Spécifications - WIRING_GFPST2302_spec](#)
[Spécifications - GFPST2302](#)