

Prise DDFT AUTOGUARD® de
qualité hospitalière à usage intensif,
20A, marron

Par Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue [GFR83](#)

Prise DDFT, qualité commerciale pour hôpitaux, autotest, 20A
125V, 2-pôles 3-fils avec terre, 5-20R.



Caractéristiques

- Indicateur d'alimentation vert et indicateur de déclenchement rouge
- Technologie brevetée d'autotest AUTOGUARD®
- Construction à triple essuyage

Général

Catalog Number	GFR83
Couleur	Brun
Série	Hospital Grade
Taille	4.12 in x 1.75 in x 1.48 in
Type	Standard
Type	Standard
UPC	883778999222

Dimensions

Hauteur	4.12 in
Largeur	1.75 in

Caractéristiques électriques

Courant nominal	20 A
Description de la tension nominale	125 V
Phase	Single Phase
Puissance en Watts	2500 W

Lié au conducteur

Calibre des fils	#14 - #10 AWG
------------------	---------------

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale	5-20R
Norme(s) de l'industrie	Meets All NEC® Requirements

Logistique

Quantité dans l'emballage	10
---------------------------	----

Documentation

[Catalog Page - WDK L-15 Catalog Page](#)
[Catalog Page - WDK K-6 Catalog Page](#)
[Catalogs - WDK Catalog Full 2024](#)
[Engineering Drawing - M14627_ACAD](#)
[Installation Manuals - PD2987](#)
[Literature - Extra Heavy Duty Industrial GFCI Receptacles CA](#)
[Sales Drawings - M14627](#)
[Warranty - Industrial & Commercial Products](#)