

Dispositifs de protection de l'alimentation, prise, auto-test, DDFT, 15A 125V, 2-pôles 3-fils de terre, 5-15R, ivoire

Par Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue [GFRST15I](#)



Prise DDFT 15A, 2-pôles, 3-fils avec terre, 5-15R.

Caractéristiques

- Technologie autotest brevetée AUTOGUARD®
- Pince de câblage arrière interne et guide pour une terminaison rapide et sécurisée
- Construction triple essuyage

Général

Catalog Number	GFRST15I
Couleur	• Ivory • Ivoire
Indicateur EU RoHs	Contact Manufacturer
Série	Heavy Duty
Type	Standard
Type	Standard
UPC	883778122033

Caractéristiques électriques

Courant nominal	15 A
Courant nominal	15 A
Description de la tension nominale	125 V

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale	5-15R
Norme(s) de l'industrie	Meets All NEC® Requirements

Logistique

Nombre d'unités sur la palette	2240
Quantité dans l'emballage	10

Documentation

- [Catalog Page - WDK AA-42 Catalog Page](#)
- [Catalog Page - WDK K-5 Catalog Page](#)
- [Catalogs - WDK Catalog Full 2024](#)
- [Engineering Drawing - GFRST15I AutoCAD Drawing](#)
- [Installation Manuals - WIRING_PD2082_INSTALLINST](#)
- [Literature - AUTOGUARD® Self Test Ground Fault Receptacles](#)
- [Literature - Hubbell Marine Full Line Catalog](#)
- [Sales Drawings - WDK_GFRST15I_DRAWINGS_PDF](#)
- [Warranty - Industrial & Commercial Products](#)
- [Video - Marine Electrical Products](#)
- [Video - Autoguard GFCI Receptacles](#)