



GFRST15SNAPW

Par Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue [GFRST15SNAPW](#)

Prise DDFT SNAP-Connect, 15A, AUTOGUARD, Autotest, 125V,
2-pôles 3-fils de terre, 5-15R.



Caractéristiques

- SNAP audible, indique une connexion solide
- Conception brevetée de l'obturateur pour l'inviolabilité
- Conforme à NEC® 406.12 et NEC® 517-18(c)
- Technologie brevetée d'auto-test AUTOGUARD®
- Construction à triple essuyage

Générale

Application	qualité commerciale
Couleur	Blanc
Indicateur EU RoHs	Contact Manufacturer
Matériau	Nylon
Puissance max. (hp)	0.5
Type	Standard
Type d'article	Prise Style Line DDFT

Dimensions

Dimensions 3,28 po x 1,77 po x 1,47 po

Documentation

[Engineering Drawing - GFRST15SNAPW AutoCAD Drawing](#)
[Installation Manuals - WIRING_PD2484_INSTALLINST](#)
[Literature - SNAPConnect® Devices](#)
[Literature - Installation Efficient Product Solutions](#)
[Literature - AUTOGUARD® Self Test Ground Fault Receptacles](#)
[Sales Drawings - WDK_GFRST15SNAP_DRAWING_PDF](#)
[Warranty - Industrial & Commercial Products](#)
[Video - Autoguard GFCI Receptacles](#)
[Video - SNAPConnect Devices](#)

Produits reliés

[SNAPIRA](#)



Un fier membre de la famille Hubbell.

©2023 Hubbell Incorporated. Tous droits réservés.
WDK_CA-GFRST15SNAPW-SPEC-FR | REV 10/2023