

## GFRST82

Par Hubbell Wiring Device-Kellems  
No de catalogue [GFRST82](#)

Dispositifs à lame droite, prise, DDFT, qualité hospitalière commerciale, autotest, 15A 125V, 2-pôles 3-fils avec terre, 5-15R, marron.



### Caractéristiques

- Green power indicator and red trip indicator
- Patented AUTOGUARD® self test technology
- Triple wipe construction
- Indicateur d'alimentation vert et indicateur de déclenchement rouge
- Technologie d'autotest brevetée AUTOGUARD®
- Construction à triple essuyage

### Général

Catalog Number	GFRST82
Couleur	Brun
Indicateur EU RoHs	Contact Manufacturer
Série	Hospital Grade
Type	Standard
Type	Standard
UPC	783585485140

### Caractéristiques électriques

Courant nominal	15 A
Description de la tension nominale	125 V

### Certifications et conformité

Classe NEMA nominale	5-15R
Norme(s) de l'industrie	Meets All NEC® Requirements

### Logistique

Quantité dans l'emballage	10
---------------------------	----

### Documentation

[Catalog Page - WDK L-15 Catalog Page](#)  
[Catalogs - WDK Catalog Full 2024](#)  
[Engineering Drawing - GFRST82 AutoCAD Drawing](#)  
[Installation Manuals - WIRING\\_PD2082\\_INSTALLINST](#)  
[Literature - AUTOGUARD® Self Test Ground Fault Receptacles](#)  
[Literature - Duct Products Guide](#)  
[Sales Drawings - WDK\\_GFRST82\\_DRAWING\\_PDF](#)  
[Warranty - Industrial & Commercial Products](#)  
[Video - Autoguard GFCI Receptacles](#)

