

GFRST82BK

Par Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue [GFRST82BK](#)

Dispositifs à lame droite, prise, DDFT, qualité hospitalière commerciale, autotest, 15A 125V, 2-pôles 3-fils avec terre, 5-15R, noir.



Caractéristiques

- Green power indicator and red trip indicator
- Patented AUTOGUARD® self test technology
- Triple wipe construction
- Indicateur d'alimentation vert et indicateur de déclenchement rouge
- Technologie d'autotest brevetée AUTOGUARD®
- Construction à triple essuyage

Général

| | |
|--------------------|----------------------|
| Catalog Number | GFRST82BK |
| Couleur | Noir |
| Indicateur EU RoHs | Contact Manufacturer |
| Série | Hospital Grade |
| Type | Standard |
| Type | Standard |
| UPC | 783585485119 |

Caractéristiques électriques

| | |
|------------------------------------|-------|
| Courant nominal | 15 A |
| Description de la tension nominale | 125 V |

Certifications et conformité

| | |
|-------------------------|-----------------------------|
| Classe NEMA nominale | 5-15R |
| Norme(s) de l'industrie | Meets All NEC® Requirements |

Logistique

| | |
|---------------------------|----|
| Quantité dans l'emballage | 10 |
|---------------------------|----|

Documentation

[Catalog Page - WDK L-15 Catalog Page](#)
[Catalogs - WDK Catalog Full 2024](#)
[Engineering Drawing - GFRST82BK AutoCAD Drawing](#)
[Installation Manuals - WIRING_PD2082_INSTALLINST](#)
[Literature - AUTOGUARD® Self Test Ground Fault Receptacles](#)
[Literature - Duct Products Guide](#)
[Sales Drawings - WDK_GFRST82_DRAWING_PDF](#)
[Warranty - Industrial & Commercial Products](#)
[Video - Autoguard GFCI Receptacles](#)

