

GFRST82INL

Par Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue [GFRST82INL](#)

Dispositifs à lame droite, prise, DDFT, qualité hospitalière commerciale, autotest, 15A 125V, 2-pôles 3-fils avec terre, 5-15R, ivoire, avec veilleuse.



Caractéristiques

- Green power indicator and red trip indicator
- Patented AUTOGUARD® self test technology
- Triple wipe construction
- Includes light sensor controls for automatic on and off, custom dual lens for optimum light output
- Indicateur d'alimentation vert et indicateur de déclenchement rouge
- Technologie brevetée d'autotest AUTOGUARD®
- Construction à triple essuyage
- Comprend des commandes de capteur de lumière pour l'allumage et l'extinction automatiques, une double lentille personnalisée pour une luminosité optimale.

Général

Catalog Number	GFRST82INL
Couleur	Ivoire
Indicateur EU RoHs	Contact Manufacturer
Série	Hospital Grade
Type	Nightlight
Type	Standard
UPC	783585485935

Caractéristiques électriques

Courant nominal	15 A
Description de la tension nominale	125 V

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale	5-15R
Norme(s) de l'industrie	Meets All NEC® Requirements

Logistique

Quantité dans l'emballage	10
---------------------------	----

Documentation

[Catalog Page - WDK L-15 Catalog Page](#)
[Catalog Page - WDK K-6 Catalog Page](#)
[Catalogs - WDK Catalog Full 2024](#)
[Engineering Drawing - GFRST82INL AutoCAD Drawing](#)
[Installation Manuals - WIRING_PD2082_INSTALLINST](#)
[Literature - AUTOGUARD® Self Test Ground Fault Receptacles](#)
[Literature - Duct Products Guide](#)
[Literature - Hubbell-PRO Hospital Grade TR Receptacles](#)
[Sales Drawings - WDK_GFRST82INL_DRAWINGS_PDF](#)
[Warranty - Industrial & Commercial Products](#)
[Video - Autoguard GFCI Receptacles](#)

