

## GFRST82RB

Par Hubbell Wiring Device-Kellems  
No de catalogue [GFRST82RB](#)

Prise DDFt, autovérification, qualité hospitalière commerciale,  
15A 125V, 2-pôles 3-fils avec terre, 5-15R.



### Caractéristiques

- Pince de câblage arrière interne et guide pour une terminaison rapide et sécurisée
- Construction à triple essuyage
- La version alarme fournit une notification sonore d'une condition de déclenchement

### Général

Catalog Number	GFRST82RB
Couleur	Rouge
Indicateur EU RoHs	Contact Manufacturer
Série	Hospital Grade
Type	Alarm
Type	Standard
UPC	783585534060

### Caractéristiques électriques

Courant nominal	15 A
Description de la tension nominale	125 V

### Certifications et conformité

Classe NEMA nominale	5-15R
----------------------	-------

### Logistique

Quantité dans l'emballage	10
---------------------------	----

### Documentation

[Catalog Page - WDK L-15](#) [Catalog Page - WDK K-6](#) [Catalog Page - WDK K-6](#) [Catalog Page - WDK K-6](#)  
[Catalogs - WDK Catalog Full 2024](#)  
[Literature - AUTOGUARD® Self Test Ground Fault Receptacles](#)  
[Literature - Duct Products Guide](#)  
[Warranty - Industrial & Commercial Products](#)  
[Video - Autoguard GFCI Receptacles](#)

