

GFRST82SNAP

Par Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue [GFRST82SNAP](#)

SNAP-Connect Prise DDFT à lame droite de qualité hospitalière,
15A 125V, 2-pôles 3-fils avec terre, 5-15R.



Caractéristiques

Triple wipe construction

Général

Catalog Number	GFRST82SNAP
Couleur	Brun
Indicateur EU RoHs	Contact Manufacturer
Matériau	Nylon
Puissance max. (hp)	0.5
Série	Hospital Grade
Type	Standard
Type	Standard
Type d'article	Autotest de la prise DDFT
UPC	783585486260

Dimensions

Dimensions	3.28 po x 1.77 po x 1.47 po
Hauteur	1.47 in
Largeur	1.77 in
Longueur	3.28 in

Caractéristiques électriques

Courant nominal	15 A
Courant nominal	15 A
Courant nominal	15 A
Description de la tension nominale	125 V
Phase	Single Phase
Puissance en Watts	1875 W
Tension nominale	125 V

Lié au conducteur

Calibre des fils #12 AWG

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale	5-15R
Norme(s) de l'industrie	Meets All NEC® Requirements

Logistique

Quantité dans l'emballage 10

Documentation

[Catalog Page - WDK L-15 Catalog Page](#)
[Catalog Page - WDK L-5 Catalog Page](#)
[Catalogs - WDK Catalog Full 2024](#)
[Engineering Drawing - GFRST82SNAP AutoCAD Drawing](#)
[Installation Manuals - WIRING_PD2484_INSTALLINST](#)
[Literature - AUTOGUARD® Self Test Ground Fault Receptacles](#)
[Literature - Duct Products Guide](#)
[Sales Drawings - WDK_GFRST82SNAP_DRAWING_PDF](#)
[Warranty - Industrial & Commercial Products](#)
[Video - SNAPConnect Devices](#)
[Video - Autoguard GFCI Receptacles](#)

