



GFRST82SNAPGY

Par Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue [GFRST82SNAPGY](#)

SNAP-Connect Prise DDFT à lame droite de qualité hospitalière, 15A 125V, 2-pôles 3-fils avec terre, 5-15R.



Caractéristiques

- SNAP audible, indique une connexion solide
- Conception brevetée de l'obturateur pour l'inviolabilité
- Conforme à NEC® 406.12 et NEC® 517-18(c)
- Technologie brevetée d'auto-test AUTOGUARD®
- Construction à triple essuyage

Générale

Application	Qualité commerciale hospitalière
Couleur	Gris
Indicateur EU RoHs	Contact Manufacturer
Matériau	Nylon
Puissance max. (hp)	0.5
Type	Standard
Type d'article	Autotest de la prise DDFT

Dimensions

Dimensions 3,28 po x 1,77 po x 1,47 po

Documentation

[Engineering Drawing - GFRST82SNAPGY AutoCAD Drawing](#)
[Installation Manuals - WIRING_PD2484_INSTALLINST](#)
[Literature - AUTOGUARD® Self Test Ground Fault Receptacles](#)
[Sales Drawings - WDK_GFRST82SNAP_DRAWING_PDF](#)
[Warranty - Industrial & Commercial Products](#)
[Video - Autoguard GFCI Receptacles](#)
[Video - SNAPConnect Devices](#)

Produits reliés

[SNAPIRA](#)



Un fier membre de la famille Hubbell.

©2023 Hubbell Incorporated. Tous droits réservés.
WDK_CA-GFRST82SNAPGY-SPEC-FR | REV 10/2023