

## GFRST83SNAPW

Par Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue [GFRST83SNAPW](#)

SNAP-Connect DDFt à lame droite, 20A, qualité commerciale hospitalière, autotest, 125V, 2-pôles 3-fils avec terre, 5-20R.



### Caractéristiques

- SNAP audible, indique une connexion solide
- Conforme à NEC® 406.12 et NEC® 517-18(c)
- Technologie brevetée d'auto-test AUTOGUARD®
- Construction à triple essuyage

### Général

Catalog Number	GFRST83SNAPW
Couleur	Blanc
Indicateur EU RoHs	Contact Manufacturer
Matériau	Nylon
Puissance max. (hp)	1
Série	Hospital Grade
Type	Standard
Type	Standard
Type d'article	Autotest de la prise DDFt
UPC	783585486376

### Dimensions

Dimensions	3.28 po x 1.77 po x 1.47 po
Hauteur	1.47 in
Largeur	1.77 in
Longueur	3.28 in

### Caractéristiques électriques

Courant nominal	20 A
Courant nominal	20 A
Courant nominal	20 A
Description de la tension nominale	125 V
Phase	Single Phase
Puissance en Watts	1875 W
Tension nominale	125 V

### Lié au conducteur

Calibre des fils #12 AWG

### Certifications et conformité

Classe NEMA nominale 5-20R  
Norme(s) de l'industrie Meets All NEC® Requirements

### Logistique

Quantité dans l'emballage 10

### Documentation

[Catalog Page - WDK L-15 Catalog Page](#)  
[Catalog Page - WDK L-5 Catalog Page](#)  
[Catalogs - WDK Catalog Full 2024](#)  
[Engineering Drawing - GFRST83SNAPW AutoCAD Drawing](#)  
[Installation Manuals - WIRING\\_PD2484\\_INSTALLINST](#)  
[Literature - AUTOGUARD® Self Test Ground Fault Receptacles](#)  
[Literature - Duct Products Guide](#)  
[Literature - Emergency Preparedness for Healthcare](#)  
[Literature - Installation Efficient Product Solutions](#)  
[Literature - SNAPConnect® Devices](#)  
[Literature - Healthcare Application Guide](#)  
[Sales Drawings - WDK\\_GFRST83SNAP\\_DRAWING\\_PDF](#)  
[Warranty - Industrial & Commercial Products](#)  
[Video - SNAPConnect Devices](#)  
[Video - Autoguard GFCI Receptacles](#)

