

Prise robuste DDFT avec auto-test  
AUTOGUARD® 20A de qualité  
commerciale, inviolable, Rouge

Par Hubbell Wiring Device-Kellems  
No de catalogue [GFRTR20R](#)

Dispositifs de protection contre les surtensions, Prise, Auto test,  
DDFT, Inviolable, Qualité commerciale, 20A 125V, 2-pôles 3-fils  
avec terre, 5- 20R, Rouge.



Caractéristiques

Single LED status indicator - green indicates power, red  
indicates a trip, flashing red indicates end of life

Général

|                    |                      |
|--------------------|----------------------|
| Catalog Number     | GFRTR20R             |
| Couleur            | Red                  |
| Indicateur EU RoHs | Contact Manufacturer |
| Série              | Heavy Duty           |
| Type               | Standard             |
| Type               | Tamper-Resistant     |
| UPC                | 883778999680         |

Caractéristiques électriques

|                                       |       |
|---------------------------------------|-------|
| Courant nominal                       | 20 A  |
| Description de la tension<br>nominale | 125 V |

Certifications et conformité

|                         |                             |
|-------------------------|-----------------------------|
| Classe NEMA nominale    | 5-20R                       |
| Norme(s) de l'industrie | Meets All NEC® Requirements |

Logistique

|                           |    |
|---------------------------|----|
| Quantité dans l'emballage | 10 |
|---------------------------|----|

Documentation

- [Catalog Page - WDK K-4 Catalog Page](#)
- [Catalogs - WDK Catalog Full 2024](#)
- [Engineering Drawing - GFRTR20R AutoCAD Drawing](#)
- [Engineering Drawing - M-14627 AutoCAD Drawing](#)
- [Installation Manuals - PD2987](#)
- [Literature - Commercial GFCI Receptacles](#)
- [Sales Drawings - M14627](#)
- [Sell Sheets - Commercial GFCI- English](#)
- [Sell Sheets - Commercial GFCI- French](#)