

Prise DDFT AUTOGUARD® à usage intensif, 15A, amande légère, résistante à l'inviolabilité et aux intempéries, de qualité hospitalière

Par Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue [GFRTW82LA](#)

Prise DDFT, inviolable et étanche, qualité commerciale pour hôpitaux, auto-test, 15A 125V, 2-pôles 3-fils avec terre, 5-15R.



Caractéristiques

- Conception brevetée de l'obturbateur pour une protection inviolable
- Répond aux exigences NEC pour TR (517-18c) et WR (406.9), résistance aux UV et à la corrosion pour les applications difficiles et humides
- Technologie brevetée d'auto-test AUTOGUARD®
- Protège contre l'inversion de ligne et de charge, pas d'alimentation vers la face ou en aval si l'appareil est mal câblé.

Général

Catalog Number	GFRTW82LA
Couleur	Amande légère
Série	Hospital Grade
Taille	4.12 in x 1.75 in x 1.48 in
Type	Standard
Type	Inviolable, résistant aux intempéries
UPC	883778999468

Dimensions

Hauteur	4.12 in
Largeur	1.75 in

Caractéristiques électriques

Courant nominal	15 A
Description de la tension nominale	125 V
Phase	Single Phase
Puissance en Watts	1875 W

Lié au conducteur

Calibre des fils	#14 - #10 AWG
------------------	---------------

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale	5-15R
Norme(s) de l'industrie	Meets All NEC® Requirements

Logistique

Quantité dans l'emballage	10
---------------------------	----

Documentation

[Catalog Page - WDK K-7 Catalog Page](#)
[Catalog Page - WDK L-14 Catalog Page](#)
[Catalogs - WDK Catalog Full 2024](#)
[Engineering Drawing - M14627_ACAD](#)
[Installation Manuals - PD2987](#)
[Literature - Extra Heavy Duty Industrial GFCI Receptacles CA](#)
[Sales Drawings - M14627](#)
[Warranty - Industrial & Commercial Products](#)