

Dispositifs de protection de l'alimentation, prise, auto-test, DDFT, qualité commerciale, 15A 125V, 2-pôles 3-fils avec terre, 5-15R, noir

Par Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue [GFTRST15BK](#)



Prise inviolable DDFT 15A à auto-vérification de qualité commerciale, Mise à la terre 2 pôles 3 fils, 5-15R, Noir.

Caractéristiques

- Volet intégré breveté pour inviolabilité
- Conforme avec NEC® 406.12 et NEC® 517-18(c)
- Technologie auto-vérification brevetée AUTOGUARD®
- Construction à triple essuyage

Général

Catalog Number	GFTRST15BK
Couleur	• Black • Noir
Indicateur EU RoHs	Contact Manufacturer
Série	Heavy Duty
Type	Standard
Type	invioable
UPC	883778122255

Caractéristiques électriques

Courant nominal	15 A
Courant nominal	15 A
Description de la tension nominale	125 V

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale	5-15R
Norme(s) de l'industrie	Meets All NEC® Requirements

Logistique

Nombre d'unités sur la palette	2400
Quantité dans l'emballage	10

Documentation

- [Catalog Page - WDK K-4](#)
- [Catalog Page - WDK Z-8](#)
- [Catalog Page - WDK Z-8](#)
- [Catalogs - WDK Catalog Full 2024](#)
- [Engineering Drawing - GFTRST15BK AutoCAD Drawing](#)
- [Installation Manuals - WIRING_PD2082_INSTALLINST](#)
- [Literature - AUTOGUARD® Self Test Ground Fault Receptacles](#)
- [Literature - Residential Product Guide](#)
- [Literature - Wiring Device Solutions for Strategic Manufacturing Facilities](#)
- [Sales Drawings - WDK_GFTRST15BK_DRAWINGS_PDF](#)
- [Warranty - Industrial & Commercial Products](#)
- [Video - Autoguard GFCI Receptacles](#)
- [Video - Tamper-Resistant Receptacles](#)
- [Video - Tradeselect Devices](#)