

Dispositifs de protection de l'alimentation, prise, auto-test, DDFT, qualité commerciale, 15A 125V, 2-pôles 3-fils avec terre, 5-15R, gris

Par Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue [GFTRST15GY](#)

Dispositifs de protection du courant, prise, auto-test, DDFT, qualité commerciale, 15A 125V, mise à la terre à 3 fils, 2 pôles, 5-15R, Gris.



Caractéristiques

- Conception brevetée d'obturateur pour l'inviolabilité
- Conforme aux normes NEC® 406.12 et NEC® 517-18 (c)
- Technologie auto-test AUTOGUARD® brevetée
- Construction triple essuyage

Général

Catalog Number	GFTRST15GY
Couleur	Gris
Indicateur EU RoHs	Contact Manufacturer
Série	Heavy Duty
Type	Standard
Type	inviolable
UPC	883778122262

Caractéristiques électriques

Courant nominal	15 A
Courant nominal	15 A
Description de la tension nominale	125 V

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale	5-15R
Norme(s) de l'industrie	Meets All NEC® Requirements

Logistique

Nombre d'unités sur la palette	2240
Quantité dans l'emballage	10

Documentation

[Catalog Page - WDK K-4](#) [Catalog Page - WDK Z-8](#) [Catalog Page - WDK Catalog Full 2024](#)
[Engineering Drawing - GFTRST15GY AutoCAD Drawing](#)
[Installation Manuals - WIRING_PD2082_INSTALLINST](#)
[Literature - AUTOGUARD® Self Test Ground Fault Receptacles](#)
[Literature - Wiring Device Solutions for Strategic Manufacturing Facilities](#)
[Sales Drawings - WDK_GFTRST15GY_DRAWINGS_PDF](#)
[Warranty - Industrial & Commercial Products](#)
[Video - Autoguard GFCI Receptacles](#)
[Video - Tamper-Resistant Receptacles](#)
[Video - Tradeselect Devices](#)

