

## Power Protection Devices, Receptacle, Self Test, GFCI, Commercial Grade, 20A 125V, 2- Pole 3-Wire Grounding, 5- 20R, Almond

Par Hubbell Wiring Device-Kellems  
No de catalogue [GFTRST20AL](#)



Power Protection Devices, Receptacle, Self Test, GFCI,  
Commercial Grade, 20A 125V, 2-Pole 3-Wire Grounding, 5- 20R,  
Almond.

### Caractéristiques

- Conception brevetée de l'obturateur pour une résistance à l'effraction
- Conforme aux normes NEC® 406.12 et NEC® 517-18(c)
- Technologie brevetée d'autotest AUTOGUARD®.
- Construction à triple essuyage

### Général

Numéro de catalogue	GFTRST20AL
Couleur	Amande
Série	Usage intensif
Style	Standard
Type	Résistant à l'effraction
CUP	883778122323

### Caractéristiques électriques

Intensité nominale	20 A
Courant / Intensité nominale	20 A
Tension nominale Description	125 V

### Certifications et conformité

Norme(s) industrielle(s)	Répond à toutes les exigences de la NEC®.
Nema Rating	5-20R

### Logistique

Quantité de cartons	10
---------------------	----

### Documentation

[Catalogues - WDK Catalog Full 2024](#)  
[Dessin technique - GFTRST20AL AutoCAD Drawing](#)  
[Dessins de vente - WDK\\_GFTRST20AL\\_DRAWINGS\\_PDF](#)  
[Littérature - AUTOGUARD® Self Test Ground Fault Receptacles](#)  
[Manuels d'installation - WIRING\\_PD2082\\_INSTALLINST](#)  
[Page du catalogue - WDK Z-8 Catalog Page](#)  
[Spécifications - Wiring GFTRST20AL Specification Sheet](#)  
[Spécifications - GFTRST20AL](#)

