

GFTRST83INL

Par Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue [GFTRST83INL](#)

Prise DDFT à lame droite, inviolable, qualité hospitalière commerciale, autovérification, 20A 125V, 2-pôles 3-fils, mise à la terre, 5-20R, avec nuit.



Caractéristiques

- Patented shutter design for tamper-resistant
- Compliant with NEC® 406.12 and NEC® 517-18(c)
- Patented AUTOGUARD® self test technology
- Triple wipe construction
- Conception brevetée d'obturateur pour l'inviolabilité
- Conforme aux normes NEC® 406.12 et NEC® 517-18 (c)
- Technologie auto-test AUTOGUARD® brevetée
- Construction triple essuyage
- Conception d'obturateur brevetée pour inviolable
- Conforme aux normes NEC® 406.12 et NEC® 517-18(c)
- Technologie d'auto-test AUTOGUARD® brevetée
- Construction à triple essuyage

Général

Catalog Number	GFTRST83INL
Couleur	Ivoire
Indicateur EU RoHs	Contact Manufacturer
Série	Hospital Grade
Type	Nightlight
Type	inviolable
UPC	783585486178

Caractéristiques électriques

Courant nominal	20 A
Description de la tension nominale	125 V

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale	5-20R
Norme(s) de l'industrie	Meets All NEC® Requirements

Logistique

Quantité dans l'emballage	10
---------------------------	----

Documentation

- [Catalog Page - WDK K-4](#)
- [Catalog Page - WDK L-13](#)
- [Catalog Page - WDK L-13](#)
- [Catalog Page - WDK L-13](#)
- [Catalogs - WDK Catalog Full 2024](#)
- [Engineering Drawing - GFTRST83INL AutoCAD Drawing](#)
- [Installation Manuals - WIRING_PD2082_INSTALLINST](#)
- [Literature - AUTOGUARD® Self Test Ground Fault Receptacles](#)
- [Literature - Duct Products Guide](#)
- [Sales Drawings - WDK_GFTRST83_DRAWING_PDF](#)
- [Warranty - Industrial & Commercial Products](#)
- [Video - Autoguard GFCI Receptacles](#)
- [Video - Tamper-Resistant Receptacles](#)