

Dispositifs de protection de l'alimentation, prise, auto-test, DDFT, qualité commerciale, 15A 125V, 2-pôles 3-fils avec terre, 5-15R, marron

Par Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue [GFTWRST15](#)

Dispositifs de protection du courant, prise, auto-test, DDFT, qualité commerciale, 15A 125V, mise à la terre à 3 fils, 2 pôles, 5-15R, Brun.



Caractéristiques

- Conception brevetée d'obturateur pour une protection Inviolable
- Répond aux exigences NEC pour TR (517-18c) et WR (406.9), résistance aux UV et à la corrosion pour les applications difficiles et humides
- Technologie auto-test AUTOGUARD® brevetée
- Protège contre l'inversion de ligne et de charge, pas d'alimentation vers le face ou vers le basflux si le périphérique est mal câblé

Général

Catalog Number	GFTWRST15
Couleur	Brun
Indicateur EU RoHs	Contact Manufacturer
Série	Heavy Duty
Type	Standard
Type	Inviolable, résistant aux intempéries
UPC	883778122606

Caractéristiques électriques

Courant nominal	15 A
Courant nominal	15 A
Description de la tension nominale	125 V

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale	5-15R
Norme(s) de l'industrie	Meets All NEC® Requirements

Logistique

Nombre d'unités sur la palette	2400
Quantité dans l'emballage	10

Documentation

[Catalog Page - WDK K-7](#) [Catalog Page - WDK Z-8](#) [Catalog Page - WDK Catalog Full 2024](#)
[Engineering Drawing - GFTWRST15 AutoCAD Drawing](#)
[Installation Manuals - WIRING_PD2082_INSTALLINST](#)
[Literature - AUTOGUARD® Self Test Ground Fault Receptacles](#)
[Literature - Connexion 2.0 Zone Distribution System](#)
[Literature - Residential Product Guide](#)
[Literature - 2017 NEC® Code Changes Guide](#)
[Sales Drawings - WDK_GFTWRST15_DRAWINGS_PDF](#)
[Warranty - Industrial & Commercial Products](#)
[Video - Autoguard GFCI Receptacles](#)
[Video - Tamper-Resistant Receptacles](#)
[Video - Tradeselect Devices](#)

