

## GFTWRST82W

Par Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue [GFTWRST82W](#)

Prise DDFT 15A inviolable et autotestée de qualité commerciale hospitalière, 125V, 2-pôles, 3-fils avec terre, 5- 15R, blanc.



### Caractéristiques

- Conception d'obturateur brevetée pour une protection inviolable
- Répond aux exigences NEC pour TR (517-18c) et WR (406.9), résistance aux UV et à la corrosion pour les applications difficiles et humides
- Technologie d'auto-test AUTOGUARD® brevetée
- Protège contre l'inversion de ligne et de charge, pas de courant vers la face ou en aval si le dispositif est mal branché

### Général

Catalog Number	GFTWRST82W
Couleur	<ul style="list-style-type: none"><li>• White</li><li>• Blanc</li></ul>
Indicateur EU RoHs	Contact Manufacturer
Série	Hospital Grade
Type	Standard
Type	Inviolable, résistant aux intempéries
UPC	783585485331

### Caractéristiques électriques

Courant nominal	15 A
Description de la tension nominale	125 V

### Certifications et conformité

Classe NEMA nominale	5-15R
Norme(s) de l'industrie	Meets All NEC® Requirements

### Logistique

Quantité dans l'emballage	10
---------------------------	----

### Documentation

[Catalog Page - WDK L-14 Catalog Page](#)  
[Catalogs - WDK Catalog Full 2024](#)  
[Engineering Drawing - GFTWRST82W AutoCAD Drawing](#)  
[Installation Manuals - WIRING\\_PD2082\\_INSTALLINST](#)  
[Literature - AUTOGUARD® Self Test Ground Fault Receptacles](#)  
[Literature - Duct Products Guide](#)  
[Literature - Hubbell SystemOne Recessed Fire-Rated Poke-Throughs](#)  
[Literature - Emergency Preparedness for Healthcare](#)  
[Literature - Healthcare Application Guide](#)  
[Sales Drawings - WDK\\_GFTWRST82\\_DRAWINGS\\_PDF](#)  
[Warranty - Industrial & Commercial Products](#)  
[Video - Autoguard GFCI Receptacles](#)  
[Video - Tamper-Resistant Receptacles](#)

