

Kellems Wire Management, système étanche, connecteur mâle droit étanche, 3/8", acier, non isolé

Par Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue [H038](#)

Kellems Wire Management, système étanche, connecteur mâle droit étanche, 3/8", acier, non isolé.

Caractéristiques

- L'écrou hexagonal comprime l'anneau de presse-étoupe sur le conduit
- Le joint en nylon assure l'étanchéité au niveau du moyeu
- La virole en acier non intégrée assure l'étanchéité du conduit.

Performance

- Environnement - Température de fonctionnement - 60°F à +1000°F (-51°C à +538°C)
- Environnement - Emplacements dangereux - Référence NEC - Classe I, Div. 2 - 501-10(A)(3)B, Classe II, Div. 1 - 502-10(A)(2), Classe II, Div. 2 - 502-10(A)(3), Classe III, Div. 1 - 503-10(A)(2), Classe III, Div. 2 - 503-10(B)

Général

Numéro de catalogue	H038
Indicateur RoHS de l'UE	Contacter le fabricant
Matériau	Acier, zingué
Style	Droit
Type	Raccords métalliques étanches
CUP	783585034010



Dimensions

Dimension - L Longueur hors tout mm	1 437 en
Dimension - Taille du filetage	1/2"-14 NPT
Dimension - Largeur mm	1 062 en
Taille du commerce	3/8

Certifications et conformité

Norme(s) industrielle(s)	• Certifié CSA • UL 514B
--------------------------	--

Logistique

Quantité de cartons	50
---------------------	----

Documentation

- [Catalogues - WDK Catalog Full 2024](#)
- [Dessin technique - H038 AutoCAD Drawing](#)
- [Dessins de vente - WDK_H038_DRAWING_PDF](#)
- [Garantie - Industrial & Commercial Products](#)
- [Littérature - Wire Management Solutions Brochure](#)
- [Page du catalogue - WDK W-91 Catalog Page](#)
- [Page du catalogue - WDK W-90 Catalog Page](#)
- [Spécifications - Wiring H038 Specification Sheet](#)
- [Spécifications - H038](#)
- [Vidéo - Kellems Wire Management Solutions](#)