

Remplacé par HBL10P50ALU,
Parafoudres, 40KA, 347/600V AC,
Triphasé Y, Type 1

Par Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue [HBL10SA40](#)

Parafoudres, 40KA, 347/600V AC, Triphasé Y, Type 1.

Caractéristiques

- Capacité de 36 000, 40 000 et 50 000 ampères de pointe
- Les parafoudres sont une solution peu coûteuse qui peut être installée du côté de la ligne ou du côté de la charge au niveau du branchement.
- Excellents pour les applications OEM où la taille est une variable importante.
- Les parafoudres monophasés câblés sont de conception compacte.

Général

Numéro de catalogue	HBL10SA40
Indicateur RoHS de l'UE	Contacter le fabricant
Série	Dispositifs de surtension câblés
Type	40kA
CUP	783585833156



Caractéristiques électriques

Tension Rating	Wye 347/600 VAC
Tension nominale Description	347/600 VAC Wye

Documentation

- [Catalogues - WDK Catalog Full 2024](#)
- [Dessin technique - HBL10SA40 AutoCAD Drawing](#)
- [Garantie - SPD Series: 36kA, 40kA & 80kA](#)
- [Littérature - SpikeShield® Power Quality Surge Protective Devices](#)
- [Page du catalogue - WDK M-22 Catalog Page](#)
- [Page du catalogue - WDK M-7 Catalog Page](#)
- [Spécifications - HBL10SA40](#)
- [Spécifications - HBL10SA40](#)
- [Spécifications - HBL10SA40](#)