

Remplacé par HBL11P50ALU, Parafoudres, 40KA, 600V AC, Trois Delta, Type 1

Par Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue [HBL11SA40](#)

Parafoudres, 40KA, 600V AC, Tri-Delta, Type 1.



Caractéristiques

- Capacité de 36 000, 40 000 et 50 000 ampères de pointe
- Les parafoudres sont une solution peu coûteuse qui peut être installée du côté de la ligne ou du côté de la charge au niveau du branchement.
- Excellents pour les applications OEM où la taille est une variable importante.
- Les parafoudres monophasés câblés sont de conception compacte.

Général

Numéro de catalogue	HBL11SA40
Indicateur RoHS de l'UE	Contacter le fabricant
Série	Dispositifs de surtension câblés
Type	40kA
CUP	783585833163

Caractéristiques électriques

Tension Rating	Delta 600 VAC
Tension nominale Description	600 VAC Delta

Documentation

- [Catalogues - WDK Catalog Full 2024](#)
- [Dessin technique - HBL11SA40 AutoCAD Drawing](#)
- [Dessins de vente - WDK_HBL11SA40_DRAWING_PDF](#)
- [Garantie - SPD Series: 36kA, 40kA & 80kA](#)
- [Littérature - SpikeShield® Power Quality Surge Protective Devices](#)
- [Manuels d'installation - WIRING_HBL_SA40 INSTALLATION INSTRUCTIONS_INSTALLINST](#)
- [Page du catalogue - WDK M-22 Catalog Page](#)
- [Page du catalogue - WDK M-7 Catalog Page](#)
- [Spécifications - HBL11SA40](#)
- [Spécifications - HBL11SA40](#)
- [Spécifications - HBL11SA40](#)

