

Dispositifs à lame droite, fiche mâle intérieure, Elasto-Grip étanche, qualité industrielle/commerciale, droite, 2 pôles 3 fils avec mise à la terre, 15A 125V, 5-15P

Par Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue [HBL14W47IN](#)



Dispositifs à lame droite, fiche mâleIntérieur, Elasto-Grip étanche, qualité industrielle/commerciale, droit, 2 pôles 3 fils avec mise à la terre, 15A 125V, 5-15P, jaune, paquet unique.

Caractéristiques

- Nylon blanc résistant à la chaleur
- Contacts en laiton nickelé

Général

Numéro de catalogue	HBL14W47IN
Indicateur RoHS de l'UE	Contacter le fabricant
Nombre de pôles	2 pôles
Série	Dispositifs étanches
Type	Intérieur
CUP	783585456188

Caractéristiques électriques

Intensité nominale	15 A
Courant / Intensité nominale	15 A
Tension Rating	125 V
Tension nominale Description	125 V

Chef d'orchestre

Nombre de fils 3 fils

Certifications et conformité

Nema Rating 5-15P

Logistique

Quantité de cartons 50

Documentation

[Catalogues - WDK Catalog Full 2024](#)
[Garantie - Industrial & Commercial Products](#)
[Littérature - Watertight Wiring Devices](#)
[Page du catalogue - WDK C-8 Catalog Page](#)
[Spécifications - HBL14W47IN](#)
[Spécifications - Wiring HBL14W47IN Specification Sheet](#)
[Vidéo - Watertight Products](#)

