

Produits unipolaires, double coupleur femelle, série 150 ampères, vert

Par Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue [HBL15DFGN](#)



Produits unipolaires, coupleur femelle double, série 150 ampères, vert.

Général

Numéro de catalogue	HBL15DFGN
Couleur	
Indicateur RoHS de l'UE	Contacter le fabricant
Conditions environnementales	Intérieur sec à moins d'être protégé par d'autres moyens
Isolation	Corps isolé
Type d'article	Double Female Coupler
Matériau	Laiton et non-métallique
Matériau - Matériel de montage	Monté sur cordon
Nombre de pôles	1-Pôle
Série	Série 15
Style	Femme-Femme
Température nominale	Maximum continu : 75° C ; Minimum continu : -40° C sans impact, -25° avec impact.
Type CUP	Dispositifs d'inversion de genre 783585458694

Dimensions

Taille de l'affichage	Standard
-----------------------	----------

Caractéristiques électriques

Intensité nominale	150 A
Connectivité	Plug-in
Courant / Intensité nominale	150 A
Valeur nominale actuelle	150 A
Tension nominale Description	600V AC/DC

Chef d'orchestre

Nombre de conducteurs	1 Chauffeur
-----------------------	-------------

Certifications et conformité

Norme(s) industrielle(s)	<ul style="list-style-type: none">Code électrique national (NEC), ANSI/NFPA 70Homologué UL et cULBoîtiers UL de types 3R, 4X, 12
Nema Rating	Non-NEMA

Logistique

Quantité de cartons	25
---------------------	----

Documentation

- [Catalogues - WDK Catalog Full 2024](#)
- [Dessin technique - HBL15DFGN AutoCAD Drawing](#)
- [Dessins de vente - WDK_HBL15DFGN_DRAWING_PDF](#)
- [Garantie - Industrial & Commercial Products](#)
- [Littérature - Single Pole Devices](#)
- [Littérature - Entertainment Product Solution Guide](#)
- [Manuels d'installation - WIRING_PD2097_INSTALLINST](#)
- [Page du catalogue - WDK H-4 Catalog Page](#)
- [Spécifications - HBL15DFGN](#)
- [Spécifications - HBL15DFGN](#)
- [Spécifications - Wiring HBL15DFGN Specification Sheet](#)

