

Produits unipolaires, fiche femelle, série 150 ampères, bleu

Par Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue [HBL15FBL](#)



Produits unipolaires, fiche femelle, série 150 ampères, bleu.

Caractéristiques

- Manchon intérieur non conducteur extra-long
- Le symbole de rotation et de verrouillage facilite l'accouplement des appareils.
- Câble facilement identifiable avec des points de coupe pour une fixation sûre

Performance

- Électricité - Intensité nominale - 150A maximum
- Électrique - Tension nominale - 600 V CA maximum
- 250V DC maximum
- Mécanique - Identification du produit - Les valeurs nominales font partie intégrante de l'appareil.
- Mécanique - Logement des bornes - #8 à #2 AWG

Général

| | |
|--------------------------------|--|
| Numéro de catalogue | HBL15FBL |
| Couleur | |
| Indicateur RoHS de l'UE | Non |
| Conditions environnementales | |
| Isolation | Corps isolé |
| Type d'article | Female Plug |
| Matériau | Laiton et non-métallique |
| Matériau - Matériel de montage | Monté sur cordon |
| Nombre de pôles | 1-Pôle |
| Série | Série 15 |
| Style | Femme |
| Température nominale | Maximum continu : 75° C ; Minimum continu : -40° C sans impact, -25° avec impact. |
| Type | |
| CUP | 783585458403 |

Dimensions

| | |
|-----------------------|----------|
| Taille de l'affichage | Standard |
|-----------------------|----------|

Caractéristiques électriques

| | |
|------------------------------|----------------|
| Intensité nominale | 150 A |
| Connectivité | Vis de réglage |
| Courant / Intensité nominale | 150 A |
| Valeur nominale actuelle | 150 A |
| Tension nominale Description | 600V AC/DC |

Chef d'orchestre

| | |
|-----------------------|----------------------------|
| Gamme de conducteurs | Fil SC/PPC #8 AWG à #2 AWG |
| Nombre de conducteurs | 1 Chauffeur |

Certifications et conformité

| | |
|--------------------------|--|
| Norme(s) industrielle(s) | <ul style="list-style-type: none">• Code électrique national (NEC), ANSI/NFPA 70• Homologué UL et cUL• Boîtiers UL de types 3R, 4X, 12 |
| Nema Rating | Non-NEMA |

Logistique

| | |
|----------------------|------|
| Quantité de cartons | 25 |
| Quantité de palettes | 4500 |

Documentation

[Catalogues - WDK Catalog Full 2024](#)
[Dessin technique - HBL15FBL AutoCAD Drawing](#)
[Dessins de vente - WDK_HBL15F_DRAWING_PDF](#)
[Garantie - Industrial & Commercial Products](#)
[Littérature - Single Pole Devices](#)
[Littérature - Entertainment Product Solution Guide](#)
[Manuels d'installation - WIRING_PD2097_INSTALLINST](#)
[Page du catalogue - WDK H-3 Catalog Page](#)
[Spécifications - Wiring HBL15FBL Specification Sheet](#)
[Spécifications - HBL15FBL](#)
[Spécifications - HBL15FBL](#)



Une marque Hubbell