

## Dispositifs de verrouillage, Hubbelock, industriel, prise encastrée, 30A 600V AC, 20A 250V DC, 3 pôles 4 fils avec mise à la terre, non NEMA, borne à vis, noir.

Par Hubbell Wiring Device-Kellems  
No de catalogue [HBL20403](#)

Dispositifs de verrouillage, Hubbelock®, industriel, prise encastrée, 30A 600V AC, 20A 250V DC, 3 pôles 4 fils avec mise à la terre, non NEMA, borne à vis, noir.



### Caractéristiques

- L'obturateur de sécurité à ressort empêche la formation d'arcs électriques lors de l'accouplement ou du désaccouplement de dispositifs sous charge.
- L'obturateur de sécurité à ressort éjecte automatiquement la fiche, ce qui élimine le frottement des contacts.
- Les cosses en boîte associées à des vis avec coussinets de pression offrent une résistance et une fiabilité maximales des terminaisons.
- Le boîtier moulé en thermoplastique offre une résistance maximale à la chaleur.

### Performance

- Électrique - Interruption de courant - Certifié pour l'interruption de courant à pleine intensité nominale
- Électrique - Tension diélectrique - 2 000 V minimum
- Environnement - Inflammabilité - UL 94 VO pour les prises et les entrées.HB ou mieux pour les fiches et les connecteurs
- Environnement - Résistance à l'humidité - Conformité IP30
- Environnement - Températures de fonctionnement - Maximum 75°C en continu, Minimum -40°C (sans impact)
- Mécanique - Logement des bornes - Fil de cuivre massif ou toronné #10 AWG - #6 AWG uniquement.
- Mécanique - Identification des bornes - Les bornes sont identifiées conformément à la norme UL 498.

### Général

Numéro de catalogue	HBL20403
Couleur	<ul style="list-style-type: none"><li>• Noir</li><li>• Noir</li></ul>
Indicateur RoHS de l'UE	Non
Conditions environnementales	
Type d'article	20A/30A Hubbelock® Prise de terre
Matériau	Thermoplastique
Matériau - Matériel de montage	Montage par vis
Nombre de pôles	3 pôles
Température de fonctionnement	Maximum continu 75°C et minimum -40°C sans impact
Type	
CUP	783585017280

### Dimensions

Dimensions	3,28 in x 1,94 in x 1,75 in
Taille de l'affichage	Produit de taille standard
Hauteur	1.75 in
Longueur	3.28 in
Poids	0.55 lb
Largeur	1.94 in

### Caractéristiques électriques

Intensité nominale	20/30 A
Connectivité	Bornes à vis
Courant / Intensité nominale	20/30 A
Valeur nominale actuelle	20 A
Rigidité diélectrique	Résiste à une tension minimale de 2 000 V
Tension Rating	250 VDC/600 VAC
Tension nominale Description	250 VDC/600 VAC

### Chef d'orchestre

Nombre de fils	4 fils
Wire Size	#10 AWG à #6 AWG

## Logistique

Quantité de cartons 20  
Quantité de palettes 2720

## Documentation

Catalogues - WDK Catalog Full 2024  
Dessins de vente - WDK\_HBL20403\_DRAWING\_PDF  
Garantie - Industrial & Commercial Products  
Manuels d'installation - WIRING\_PD1195\_INSTALLINST  
Page du catalogue - WDK B-65 Catalog Page  
Spécifications - HBL20403  
Spécifications - Wiring HBL20403 Specification Sheet  
Spécifications - HBL20403



Une marque Hubbell

©2024 Hubbell Incorporated. Tous droits réservés  
WDK\_CA-HBL20403-SPEC-FR | REV 7/2024