

Dispositifs de verrouillage, Hubbellock, industriel, corps de connecteur femelle, 30A triphasé Delta 480V AC, 3 pôles 4 fils de mise à la terre, non NEMA, borne à vis, rouge

Par Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue [HBL20444B](#)

Hubbellock® Industrial Female Connector Body, 30A 480V AC, 3-Pole 4-Wire Grounding, Non-NEMA, Screw Terminal nylon housing, thermoset interior.



Caractéristiques

- Spring loaded safety shutter contains arcing when mating or un-mating devices under load
- Spring loaded safety shutter automatically ejects the plug eliminating contact teasing
- Box terminals in conjunction with screws with pressure pads provide maximum termination strength and dependability
- Three-piece clamp assembly provides maximum strain relief and protects against entry of moisture and dust
- L'obturateur de sécurité à ressort contient un arc lors de l'accouplement ou du désaccouplement des appareils sous charge
- l'obturateur de sécurité à ressort éjecte automatiquement la fiche, éliminant ainsi les contacts taquins
- les bornes de boîte en conjonction avec des vis avec des coussinets de pression offrent une résistance et une fiabilité maximales
- l'ensemble de serrage en trois pièces fournit soulagement maximal de la traction et protection contre l'entrée d'humidité et de poussière

Performance

- Électrique - Interruption de courant - Certifié pour l'interruption de courant à pleine intensité nominale
- Électrique - Tenue à la tension diélectrique - 2 000 V minimum
- Environnement - Inflammabilité - UL 94 VO pour les prises et les entrées. HB ou mieux pour les fiches et les connecteurs
- Environnement - Résistance à l'humidité - Conformité IP30
- Environnement - Températures de fonctionnement - Maximum 75°C en continu, Minimum -40°C (sans impact)
- Mécanique - Logement des bornes - Fil de cuivre toronné #10 AWG - #6 AWG uniquement.
- Mécanique - Identification des bornes - Bornes identifiées conformément à la norme UL 498.

Général

Numéro de catalogue	HBL20444B
Couleur	
Gamme de cordons	0.70"-1.20" (17.78-30.5)
Indicateur RoHS de l'UE	Non
Conditions environnementales	
Isolation	Corps isolé
Type d'article	Connecteur femelle Hubbellock® 30A avec mise à la terre
Matériau	Nylon
Matériau - Matériel de montage	Monté sur cordon
Nombre de pôles	3 pôles
Température de fonctionnement	Maximum continu 75°C et minimum -40°C sans impact
Type	
CUP	783585017433

Dimensions

Dimensions	6 po x 2,44 po x 2,44 po
Taille de l'affichage	Standard
Hauteur	2.44 in
Longueur	6 dans
Poids	1.05 lb
Largeur	2.44 in

Caractéristiques électriques

Intensité nominale	30 A
Connectivité	Vis du terminal de pression
Courant / Intensité nominale	30 A
Valeur nominale actuelle	30 A
Rigidité diélectrique	Résiste à une tension minimale de 2 000 V
Tension Rating	480 VAC
Tension nominale Description	480 VAC

Chef d'orchestre

Gamme de câbles	0,700 - 1,200 in
Nombre de fils	4 fils
Wire Size	#10 AWG à #6 AWG

Certifications et conformité

Norme(s) industrielle(s)	<ul style="list-style-type: none">• Certifié selon CSA C22.2 No.42• Homologué selon UL 498
--------------------------	---

Logistique

Quantité de cartons	10
Quantité de palettes	910

Documentation

[Catalogues - WDK Catalog Full 2024](#)
[Dessins de vente - WDK_HBL20444B_DRAWING_PDF](#)
[Garantie - Industrial & Commercial Products](#)
[Manuels d'installation - WIRING_PD1157_INSTALLINST](#)
[Page du catalogue - WDK B-65 Catalog Page](#)
[Spécifications - HBL20444B](#)
[Spécifications - Wiring HBL20444B Specification Sheet](#)
[Spécifications - HBL20444B](#)



Une marque Hubbell

©2024 Hubbell Incorporated. Tous droits réservés
WDK_CA-HBL20444B-SPEC-FR | REV 7/2024