

Metal PlugTrak, mise à la terre
isolée, 15A 1 circuit, 5 prises,
longueur 5', gris



Par Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue [HBL20IG512GY](#)

Metal PlugTrak, mise à la terre isolée, 15A 1 circuit, 5 prises, 5' de long, gris.

Caractéristiques

- Plusieurs configurations d'espacement
- Finition grise ou ivoire résistante aux rayures
- Le câblage par déplacement de l'isolant assure une meilleure rétention des fils.

Performance

- Électrique - Capacité des prises - NEMA 5-15R et NEMA 5-20R
- Mécanique - Fil - cuivre toronné #12 AWG

Général

Numéro de catalogue	HBL20IG512GY
Couleur	
Indicateur RoHS de l'UE	Contacter le fabricant
Type d'article	PlugTrak précâblé
Nombre de réceptacles	5
Série	Métal
Style	Terre isolée
Type	Circuit unique
CUP	783585214801

Dimensions

Longueur	5 pieds
----------	---------

Caractéristiques électriques

Courant / Intensité nominale	15 A
------------------------------	------

Chef d'orchestre

Wire Size	#12 AWG THHN
-----------	--------------

Certifications et conformité

Norme(s) industrielle(s)	• Norme CSA C22.2 no. 62 • E253976 /E253830 /E253833 • Norme UL UL 5
--------------------------	--

Logistique

Quantité de cartons	2
Quantité de palettes	540

Documentation

- [Catalogues - WDK Catalog Full 2024](#)
- [Dessin technique - HBL20IG512GY AutoCAD Drawing](#)
- [Dessins de vente - WDK_HBL20IG512_DRAWING_PDF](#)
- [Garantie - Industrial & Commercial Products](#)
- [Manuels d'installation - WIRING_PD2473_INSTALLINST](#)
- [Page du catalogue - WDK S-51 Catalog Page](#)
- [Page du catalogue - WDK S-12 Catalog Page](#)
- [Spécifications - HBL20IG512GY](#)
- [Spécifications - HBL20IG512GY](#)
- [Spécifications - WIRING_HBL20IG512GY_spec](#)