HUBBELL
Wiring Device-Kellems

Dispositifs de verrouillage, Hubbellock, industriel, fiche mâle, 30A 600V AC, 20A 250V DC, mise à la terre 3 pôles 4 fils, non NEMA, borne à vis, noir et blanc

Par Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue HBL21415B

Dispositifs de verrouillage, Hubbellock®, industriel, fiche mâle, 30A 600V AC, 20A 250V DC, fiche Hubbellock® tripolaire à 4 fils avec mise à la terre, boîtier en nylon noir, intérieur en thermoplastique, non NEMA, borne à vis, noir et blanc.

Charactéristiques

- Les contacts mâles moulés résistent aux dommages et assurent une connexion positive constante.
- Le boîtier non métallique isolé renforce la sécurité et la résistance aux abus.
- Les cosses en boîte associées à des vis avec coussinets de pression offrent une résistance et une fiabilité maximales des terminaisons.
- Le collier de serrage en trois parties assure une décharge de traction maximale et protège contre la pénétration de l'humidité et de la poussière.

Performance

- Électrique - Interruption de courant - Certifié pour l'interruption de courant à pleine intensité nominale
- Électrique - Tenue à la tension diélectrique - 2 000 V minimum
- Environnement - Inflammabilité - UL 94 VO pour les prises et les entrées. HB ou mieux pour les fiches et les connecteurs
- Environnement - Résistance à l'humidité - Conformité IP30
- Environnement - Températures de fonctionnement - Maximum 75°C en continu, Minimum -40°C (sans impact)
- Mécanique - Logement des bornes - Fil de cuivre toronné #10 AWG - #6 AWG uniquement.
- Mécanique - Identification des bornes - Les bornes sont identifiées conformément à la norme UL 498.

Général

Numéro de catalogue	HBL21415B
Couleur	
Gamme de cordons	0.700"-1.200" (17.78-30.5)
Indicateur RoHS de l'UE	Contacter le fabricant
Type d'article	20A/30A Fiche Hubbellock
Matériau	Nylon
Nombre de pôles	3 pôles
Température de fonctionnement	Maximum continu 75°C et minimum -40°C sans impact
Type	
CUP	783585017273

Dimensions

Dimensions	2,33 in x 0,94 in x 5,63 in
Hauteur	5.63 in
Longueur	2.33 in
Poids	0,8 lb
Largeur	0.94 in

Caractéristiques électriques

Intensité nominale	20/30 A
Courant / Intensité nominale	20/30 A
Rigidité diélectrique	Résiste à une tension minimale de 2 000 V
Tension Rating	250 VDC/600 VAC
Tension nominale Description	250 VDC/600 VAC

Chef d'orchestre

Gamme de câbles	0,700 - 1,200 in
Nombre de fils	4 fils
Wire Size	#10 AWG à #6 AWG

Certifications et conformité

Norme(s) industrielle(s)	• Certifié selon la norme CSA • Référencé à la norme UL

Logistique

Quantité de cartons	10
Quantité de palettes	910

Documentation

Catalogues - WDK Catalog Full 2024
Dessins de vente - WDK_HBL21415B_DRAWING_PDF
Garantie - Industrial & Commercial Products
Manuels d'installation - WIRING_PD1157_INSTALLINST
Page du catalogue - WDK B-64 Catalog Page
Spécifications - Wiring HBL21415B Specification Sheet
Spécifications - HBL21415B
Spécifications - HBL21415B

©2024 Hubbell Incorporated. Tous droits réservés