

## EdgeConnect™ Twist-Lock®, corps de connecteur femelle, 20A 125/250V, borne sans vis, noir et blanc.

Par Hubbell Wiring Device-Kellems  
No de catalogue [HBL2413ST](#)

Dispositifs de verrouillage, EdgeConnect™ Twist-Lock®, industriel, corps de connecteur femelle, 20A 125/250V, 3 pôles 4 fils avec mise à la terre, L14-20R, borne sans vis, noir et blanc.



### Caractéristiques

- Temps de terminaison plus rapide
- Pas besoin de tournevis ni de clé dynamométrique
- La terminaison à ressort élimine le relâchement des brins
- Entrée du fil en forme d'entonnoir pour faciliter la terminaison.
- La conception supérieure de la prise du cordon protège les terminaisons contre les tensions excessives.

### Général

Numéro de catalogue	HBL2413ST
Couleur	
Conditions environnementales	Adéquation IP20
Matériau	Nylon
Type de montage	Montage à vis
Nombre de pôles	3
Série	EdgeConnect™
Taille	Produit de taille standard
Style	Dispositifs de verrouillage
Température nominale	Maximum continu 75°C, Minimum -40°C (sans impact)
Type	Connecteur
CUP	783585719115

### Caractéristiques électriques

Courant / Intensité nominale	20 A
Rigidité diélectrique	Résiste à une tension minimale de 3 000 V
Phase	Monophasé
Tension Rating	125/250 V

### Chef d'orchestre

Nombre de fils 4

### Certifications et conformité

Norme(s) industrielle(s) Homologué selon UL 498, Fed.Spec. W-C-596, certifié selon CSA C22.2 No.42

Nema Rating L14-20R

### Logistique

Quantité de cartons 30

### Documentation

[Brochures - EdgeConnect Brochure](#)  
[Brochures - EdgeConnect Brochure French](#)  
[Catalogues - WDK Catalog Full 2024](#)  
[Dessins de vente - M14333](#)  
[Garantie - Industrial & Commercial Products](#)  
[Littérature - EdgeConnect™ Technology FAQ](#)  
[Littérature - EdgeConnect™ Termination vs Standard Push Wire](#)  
[Littérature - EdgeConnect™ Technology](#)  
[Littérature - Entertainment Product Solution Guide](#)  
[Manuels d'installation - PD2973](#)  
[Page du catalogue - WDK B-23 Catalog Page](#)  
[Spécifications - Wiring HBL2413ST specification sheet](#)  
[Spécifications - HBL2413ST](#)

