HUBBELL
Wiring Device-Kellems

Dispositifs de verrouillage, Twist-Lock®, industriel, fiche mâle, 20A triphasé 277/480V AC, 4 pôles 4 fils sans mise à la terre, L19- 20P, borne à vis, noir et blanc

Par Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue HBL2451

Dispositifs de verrouillage, Twist-Lock®, industriel, fiche mâle Insulgrip®, 20A triphasé Y 277/480V AC, 4 pôles 4 fils sans mise à la terre, NEMA L19- 20P, borne à vis, nylon noir et blanc.

Performance

- Électrique - Interruption de courant - Certifié pour l'interruption de courant à pleine intensité nominale
- Électrique - Tension diélectrique - Résiste à 2 000 V minimum
- Environnement - Inflammabilité - HB ou mieux selon UL94/CSA 22.2 No.0.17
- Environnement - Résistance à l'humidité - Conformité IP20
- Environnement - Températures de fonctionnement - Maximum 75°C en continu, Minimum -40°C (sans impact)
- Mécanique - Logement des bornes - Fil de cuivre toronné #16 AWG - #8 AWG uniquement.
- Mécanique - Identification des bornes - Bornes identifiées conformément à la norme UL 498.

Général

Numéro de catalogue	HBL2451
Couleur	
Gamme de cordons	0.350"-1.150" (9-29)
Indicateur RoHS de l'UE	Contacter le fabricant
Conditions environnementales	Intérieur sec à moins d'être protégé par d'autres moyens
Puissance - Maximum	5
Type d'article	Fiche Insulgrip® mâle 20A sans mise à la terre
Matériau	Nylon
Matériau - Matériel de montage	Monté sur cordon
Nombre de pôles	4 pôles
Température de fonctionnement	Maximum continu 75°C et minimum -40°C sans impact
Type	Plugs
CUP	783585038391

Dimensions

Dimensions	2.33 in x 2.33 in x 2.75 in
Taille de l'affichage	Taille standard
Hauteur	2.75 in
Longueur	2.33 in
Poids	0.35 lb
Largeur	2.33 in

Caractéristiques électriques

Intensité nominale	20 A
Connectivité	Vis du terminal de pression
Courant / Intensité nominale	20 A
Valeur nominale actuelle	20 A
Rigidité diélectrique	Résiste à une tension minimale de 2 000 V
Phase	3 Phase WYE
Tension Rating	3 phases WYE 277/480 VAC
Tension nominale Description	3 phases WYE 277/480 VAC

Chef d'orchestre

Gamme de câbles	0,350 - 1,150 in
Type de cordon	Tous les immeubles portatifs répertoriés
Nombre de fils	4 fils
Wire Size	#16 AWG à #8 AWG

Certifications et conformité

Norme(s) industrielle(s)	• Certifié selon CSA C22.2 No.42 • Fed.Spec. W-C-596 • Homologué selon UL 498
Nema Rating	L19-20P
Normes - Conformité à la directive RoHS	CM

Logistique

Quantité de cartons	30
Quantité de palettes	3060

Documentation

Catalogues - WDK Catalog Full 2024
Dessin technique - HBL2451 AutoCAD Drawing
Dessins de vente - WDK_HBL2451_DRAWINGS_PDF
Garantie - Industrial & Commercial Products
Manuels d'installation - WIRING_PD1731_INSTALLINST
Page du catalogue - WDK B-25 Catalog Page
Spécifications - HBL2451
Spécifications - HBL2451
Spécifications - Wiring HBL2451 Specification Sheet
Vidéo - Insulgrip Twist-Lock and Straight Blade Devices
Vidéo - Twist-Lock Devices

Une marque Hubbell

©2024 Hubbell Incorporated. Tous droits réservés