

EdgeConnect™ Twist-Lock® Prise à bride avec terminaison à ressort, 20A, 120/208V, L21, 20P, blanc

Par Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue [HBL2515ST](#)

Dispositifs de verrouillage, EdgeConnect™ Twist-Lock®, Industrial, Insulgrip® entrée à bride, 20A 3-Phase Wye 120/208V AC, 4-Pôles 5-Fils mise à la terre, L21-20P, Borne à ressort, Boîtier en nylon, Câblage arrière, Blanc.

Caractéristiques

- Temps de terminaison plus rapide
- Pas besoin de tournevis ni de clé dynamométrique
- La terminaison à ressort élimine le relâchement des brins
- Entrée de fil en forme d'entonnoir pour faciliter la terminaison
- Terminaison rétro-câblée pour faciliter l'installation

Général

Numéro de catalogue	HBL2515ST
Type d'article	Plug
Nombre de pôles	4
Série	EdgeConnect™
CUP	783585681658

Caractéristiques électriques

Valeur nominale actuelle	20 A
Tension Rating	Triphasé Wye 120/208 VAC

Chef d'orchestre

Nombre de fils	5
----------------	---



Logistique

Quantité de cartons	10
---------------------	----

Documentation

- [Brochures - Twist-Lock Edge Series French](#)
- [Brochures - Twist-Lock Edge Series](#)
- [Brochures - EdgeConnect Brochure](#)
- [Brochures - EdgeConnect Brochure French](#)
- [Catalogues - WDK Catalog Full 2024](#)
- [Dessins de vente - WDK_M-14340_DRAWING_PDF](#)
- [Garantie - Industrial & Commercial Products](#)
- [Littérature - Healthcare Product Solutions](#)
- [Littérature - EdgeConnect™ Technology FAQ](#)
- [Littérature - EdgeConnect™ Termination vs Standard Push Wire](#)
- [Littérature - EdgeConnect™ Technology](#)
- [Littérature - Twist-Lock® Edge Series Devices](#)
- [Littérature - Entertainment Product Solution Guide](#)
- [Manuels d'installation - PD2974](#)
- [Page du catalogue - WDK B-26 Catalog Page](#)
- [Spécifications - HBL2515ST](#)
- [Spécifications - Wiring HBL2515ST specification sheet](#)
- [Vidéo - Twist-Lock® Edge Plugs and Inlets](#)
- [Vidéo - Twist-Lock plugs and flanged inlets with EdgeConnect technology install in 10 seconds](#)