

HUBBELL
Wiring Device-Kellems

**Dispositifs étanches, connecteur
Twist-Lock®, 15A, 125V AC, 2 pôles,
3 fils, élastomère thermoplastique,
NEMA L5-15R, jaune**

Par Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue [HBL25W47A](#)

Dispositifs étanches, connecteur Twist-Lock®, 15A, 125V AC, 2 pôles, 3 fils, élastomère thermoplastique, NEMA L5-15R, jaune.



Caractéristiques

- La conception lisse du corps minimise les points de collecte, ce qui simplifie le processus de lavage.
- L'écrou de décharge de traction est toujours scellé sur le corps, ce qui minimise l'accumulation de débris.
- Quincaillerie en acier inoxydable et points de connexion résistants à la corrosion

Performance

- Électrique - Interruption de courant - Classé pour l'interruption de courant selon UL498
- Électrique - Tension diélectrique - 2500V AC
- Électricité - Tension de service maximale - Comme indiqué
- Électrique - Élévation de température - 30°C max. selon UL498 au courant nominal
- Environnement - Résistance aux UV - Tous les matériaux exposés sont stabilisés aux UV
- Environnement - Résistance à l'humidité - répertorié UL 4, 4X, 12, 6, 6P
- Environnement - Températures de fonctionnement - -40°C (sans impact) à +60°C en continu
- Mécanique - Logement du cordon - 0,375"-0,625" (9,5-15,9)

Général

Numéro de catalogue	HBL25W47A
Couleur	<ul style="list-style-type: none">• Jaune• Jaune
Indicateur RoHS de l'UE	Contacter le fabricant
Type d'article	Connecteur étanche Twist-Lock® 15A
Nombre de pôles	2 pôles
Type	
CUP	783585131320

Dimensions

Dimensions	1.85 in x 1.85 in x 4.62 in
Hauteur	4.62 in
Longueur	1.85 in
Largeur	1.85 in

Caractéristiques électriques

Intensité nominale	15 A
Courant / Intensité nominale	15 A
Tension Rating	125 V
Tension nominale Description	125 V

Chef d'orchestre

Nombre de fils	3 fils
Wire Size	16/3 SJ à 10/3 SJ, 18/3 S à 12/3 S

Certifications et conformité

Norme(s) industrielle(s)	Conforme aux normes NEMA WD-1, WD-6 et ANSI
Nema Rating	L5-15R
Normes - Conformité à la directive RoHS	CM

Logistique

Quantité de cartons	25
Quantité de palettes	1375

Documentation

[Catalogues - WDK Catalog Full 2024](#)
[Dessin technique - HBL25W47A AutoCAD Drawing](#)
[Dessins de vente - WDK_HBL25W47A_DRAWING_PDF](#)
[Garantie - Industrial & Commercial Products](#)
[Littérature - Food Processing Guide](#)
[Littérature - Emergency Preparedness for Healthcare](#)
[Littérature - Wiring Device Solutions for Strategic Manufacturing Facilities](#)
[Littérature - Watertight Wiring Devices](#)
[Littérature - Entertainment Product Solution Guide](#)
[Manuels d'installation - WIRING_PD2634_INSTALLINST](#)
[Page du catalogue - WDK C-6 Catalog Page](#)
[Page du catalogue - WDK C-7 Catalog Page](#)
[Spécifications - Wiring HBL25W47A Specification Sheet](#)
[Spécifications - HBL25W47A](#)
[Vidéo - Watertight Products](#)



Une marque Hubbell

©2024 Hubbell Incorporated. Tous droits réservés
WDK_CA-HBL25W47A-SPEC-FR | REV 7/2024