

Dispositifs de verrouillage, Hubbellock, industriel, fiche mâle, 60A 600V AC, mise à la terre 3 pôles 4 fils, non NEMA, borne à vis, jaune

Par Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue [HBL26419](#)

Dispositifs de verrouillage, Hubbellock®, industriel, fiche mâle, 60A 600V, 3 pôles 4 fils avec mise à la terre Fiche Hubbellock®, intérieur phénolique noir avec manchon thermoplastique jaune sur boîtier en acier, non NEMA, borne à vis.



Caractéristiques

- Les contacts mâles moulés résistent aux dommages et assurent une connexion positive constante.
- Le boîtier métallique isolé et codé par couleur renforce la sécurité et la résistance aux abus.
- Les cosses en boîte, associées à des vis de raccordement en acier inoxydable, assurent une résistance et une fiabilité maximales de la terminaison.

Performance

- Électrique - Interruption de courant - Certifié pour l'interruption de courant à pleine intensité nominale
- Électrique - Tenue à la tension diélectrique - 2 000 V minimum
- Environnement - Inflammabilité - HB ou mieux
- Environnement - Résistance à l'humidité - Conformité IP30
- Environnement - Températures de fonctionnement - Maximum 75°C en continu, Minimum -40°C (sans impact)
- Mécanique - Logement des bornes - Fil de cuivre toronné #8 AWG - #4 AWG uniquement.
- Mécanique - Identification des bornes - Les bornes sont identifiées conformément à la norme UL 498.

Général

Numéro de catalogue	HBL26419
Couleur	• Jaune • Jaune
Gamme de cordons	0.920"-1.450"(23.36-36.83)
Indicateur RoHS de l'UE	Contacter le fabricant
Type d'article	60A Prise Hubbellock
Matériau	Nylon
Nombre de pôles	3 pôles
Température de fonctionnement	Maximum continu 75°C et minimum -40°C sans impact
Type	
CUP	783585017327

Dimensions

Dimensions	3,03 in x 3,03 in x 5,90 in
Hauteur	5.9 in
Longueur	3.03 in
Poids	2.1 lb
Largeur	3.03 in

Caractéristiques électriques

Intensité nominale	60 A
Courant / Intensité nominale	60 A
Valeur nominale actuelle	60 A
Rigidité diélectrique	Résiste à une tension minimale de 2 000 V
Tension Rating	600 V
Tension nominale Description	600 V

Chef d'orchestre

Gamme de câbles	0,920 - 1,450 in
Nombre de fils	4 fils
Wire Size	#8 AWG à #4 AWG

Certifications et conformité

Norme(s) industrielle(s)	• Certifié selon la norme CSA • Référencé à la norme UL
Normes - Conformité à la directive RoHS	CM

Logistique

Quantité de cartons	5
Quantité de palettes	770

Documentation

[Catalogues - WDK Catalog Full 2024](#)

[Dessins de vente - WDK_HBL26419_DRAWING_PDF](#)

[Garantie - Industrial & Commercial Products](#)

[Manuels d'installation - WIRING_PD1209_INSTALLINST](#)

[Page du catalogue - WDK B-66 Catalog Page](#)

[Spécifications - Wiring HBL26419 Specification Sheet](#)

[Spécifications - HBL26419](#)

[Spécifications - HBL26419](#)



Une marque Hubbell

©2024 Hubbell Incorporated. Tous droits réservés
WDK_CA-HBL26419-SPEC-FR | REV 7/2024