

EdgeConnect™ Twist-Lock®, corps
de connecteur femelle, 30A
125/250V, borne sans vis, noir et
blanc.

Par Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue [HBL2713ST](#)

Dispositifs de verrouillage, EdgeConnect™ Twist-Lock®,
industriel, corps de connecteur femelle, 30A 125/250V, 3 pôles 4
fils avec mise à la terre, L14-30R, borne sans vis, noir et blanc.

Caractéristiques

- Temps de terminaison plus rapide
- Pas besoin de tournevis ni de clé dynamométrique
- La terminaison à ressort élimine le relâchement des brins
- Entrée du fil en forme d'entonnoir pour faciliter la terminaison.
- La conception supérieure de la prise du cordon protège les terminaisons contre les tensions excessives.

Général

Numéro de catalogue	HBL2713ST
Couleur	
Conditions environnementales	Adéquation IP20
Matériau	Nylon
Type de montage	Montage à vis
Nombre de pôles	3
Série	EdgeConnect™
Taille	Produit de taille standard
Style	Dispositifs de verrouillage
Température nominale	Maximum continu 75°C, Minimum -40°C (sans impact)
Type	Connecteur
CUP	783585719085

Caractéristiques électriques

Courant / Intensité nominale	30 A
Rigidité diélectrique	Résiste à une tension minimale de 3 000 V
Phase	Monophasé
Tension Rating	125/250 V



Chef d'orchestre

Nombre de fils	4
----------------	---

Certifications et conformité

Norme(s) industrielle(s)	Homologué selon UL 498, Fed.Spec. W-C-596, certifié selon CSA C22.2 No.42
Nema Rating	L14-30R

Logistique

Quantité de cartons	30
---------------------	----

Documentation

- [Brochures - EdgeConnect Brochure](#)
- [Brochures - EdgeConnect Brochure French](#)
- [Catalogues - WDK Catalog Full 2024](#)
- [Dessins de vente - M14335](#)
- [Garantie - Industrial & Commercial Products](#)
- [Littérature - EdgeConnect™ Technology FAQ](#)
- [Littérature - EdgeConnect™ Termination vs Standard Push Wire](#)
- [Littérature - EdgeConnect™ Technology](#)
- [Littérature - Entertainment Product Solution Guide](#)
- [Manuels d'installation - PD2973](#)
- [Page du catalogue - WDK B-31 Catalog Page](#)
- [Spécifications - HBL2713ST](#)
- [Spécifications - Wiring HBL2713ST specification sheet](#)