

EdgeConnect™ Twist-Lock®, prise à brides, 30A 3 phases Wye 277/480V AC, borne sans vis, blanc

Par Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue [HBL2826ST](#)

Dispositifs de verrouillage, EdgeConnect™ Twist-Lock®, industriel, prise à brides, 30A 3-Phase Wye 277/480V AC, 4-Pôles 5-Fils de mise à la terre, L22-30R, borne sans vis, blanc.

Caractéristiques

- Temps de terminaison plus rapide
- Pas besoin de tournevis ni de clé dynamométrique
- La terminaison à ressort élimine le relâchement des brins
- Entrée de fil en forme d'entonnoir pour faciliter la terminaison.
- Terminaison rétro-câblée pour faciliter l'installation

Général

Numéro de catalogue	HBL2826ST
Conditions environnementales	Adéquation IP20
Matériau	Nylon
Type de montage	Montage à vis
Nombre de pôles	4
Série	EdgeConnect™
Taille	Produit de taille standard
Style	Dispositifs de verrouillage
Température nominale	Maximum continu 75°C, Minimum -40°C (sans impact)
Type	Réceptacle à bride
CUP	783585719245

Caractéristiques électriques

Courant / Intensité nominale	30 A
Rigidité diélectrique	Résiste à une tension minimale de 3 000 V
Phase	3-Phase



Tension Rating 3PY 277/ 480 VAC

Chef d'orchestre

Nombre de fils 5

Certifications et conformité

Norme(s) industrielle(s) Homologué selon UL 498, Fed.Spec. W-C-596, certifié selon CSA C22.2 No.42

Nema Rating L22-30R

Logistique

Quantité de cartons 40

Documentation

- [Brochures - EdgeConnect Brochure French](#)
- [Brochures - EdgeConnect Brochure](#)
- [Catalogues - WDK Catalog Full 2024](#)
- [Dessins de vente - M14336](#)
- [Garantie - Industrial & Commercial Products](#)
- [Littérature - EdgeConnect™ Technology FAQ](#)
- [Littérature - EdgeConnect™ Technology](#)
- [Littérature - Entertainment Product Solution Guide](#)
- [Littérature - EdgeConnect™ Termination vs Standard Push Wire](#)
- [Manuels d'installation - PD2974](#)
- [Page du catalogue - WDK B-35 Catalog Page](#)
- [Spécifications - Wiring HBL2826ST specification sheet](#)