

Supports de lampe et douilles, douille fluorescente, Slimline, blanc

Par Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue [HBL2937](#)

Douille fluorescente, Slimline.



Général

Numéro de catalogue	HBL2937
Couleur	
Indicateur RoHS de l'UE	Non
Type d'article	Douilles fluorescentes
Taille de la lampe	Bi-Pin T8 ou T12
Matériau	Composite
Matériau - Matériel de montage	Montage par vis
CUP	783585809069

Caractéristiques électriques

Intensité nominale	1.1 A
Connectivité	Bornes à vis
Courant / Intensité nominale	1.1 A
Valeur nominale actuelle	1.1 A
Fréquence nominale	60 Hz
Tension Rating	600V AC kV

Certifications et conformité

Normes - Conformité à la directive RoHS	CM
---	----

Logistique

Quantité de cartons	10
Quantité de palettes	26600

Documentation

[Catalogues - WDK Catalog Full 2024](#)
[Dessin technique - HBL2937 AutoCAD Drawing](#)
[Dessins de vente - WDK_HBL2937_DRAWING_PDF](#)
[Garantie - Industrial & Commercial Products](#)
[Manuels d'installation - WIRING_HBL2937_INSTALLINST](#)
[Spécifications - HBL2937](#)
[Spécifications - HBL2937](#)