

Dispositifs de verrouillage, Twist-Lock®, qualité marine, jeu de câbles, 16A, 230V ACCycles, 2 pôles, 3 fils, mise à la terre, international, borne à vis, blanc

Par Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue [HBL316CSW25](#)



Dispositifs de verrouillage, Twist-Lock®, qualité marine, jeu de câbles, 16A, 230V ACCycles, 2 pôles, 3 fils, mise à la terre, international, borne à vis, blanc.

Caractéristiques

Nouveau raccord rapide avec compatibilité ascendante

Performance

Environnement - Résistance à l'humidité - Aptitude IP56

Général

Numéro de catalogue	HBL316CSW25
Couleur	Blanc
Indicateur RoHS de l'UE	Non
Conditions environnementales	Intérieur et extérieur
Type d'article	Connecteur femelle terminé en usine uniquement
Veste	PVC
Matériau	Cuivre
CUP	783585800042

Caractéristiques électriques

Intensité nominale	16 A
Courant / Intensité nominale	16 A
Valeur nominale actuelle	16 A
Phase	Monophasé
Tension Rating	230V AC kV
Puissance	3680

Chef d'orchestre

Longueur du cordon 300

Certifications et conformité

Norme(s) industrielle(s) Certifié CE
Normes - Conformité à la directive RoHS CM

Documentation

[Catalogues - WDK Catalog Full 2024](#)
[Dessins de vente - WDK_HBL316CSW25_DRAWING_PDF](#)
[Garantie - Industrial & Commercial Products](#)
[Manuels d'installation - WIRING_PD1493_INSTALLINST](#)
[Spécifications - HBL316CSW25](#)
[Spécifications - HBL316CSW25](#)
[Spécifications - HBL316CSW25](#)